

PHILIPS

Lumânare cu filament
transparentă 40 W B35
E14 x3

LED

2700K

470 lm

25000 h



8721103134899



Bec cu LED de ultimă generație pentru locuință

Lumânările transparente cu LED de la Philips asigură un efect de lumină strălucitoare și frumoasă și o durată de viață excepțional de lungă. Acest bec se potrivește perfect cu instalațiile pentru candelabre cu elemente de fixare (E14) mici, arătând frumos atât aprins, cât și stins.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activități cotidiene este perfect pentru necesitățile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanța la care vă așteptați de la LED-urile Philips, la un preț accesibil.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

Design și finisaj

- Material: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Selectați culoarea: Nu
- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 300
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Randament luminos (nominal) (nom.): 138

Diverse

- EyeComfort: Nu

Informații ambalaj

- EAN: 8721103134899
- EOC: 872110313489900
- Titlu produs: LED classic B35 40W E14 WW CL ND 3CT/4EC

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40
- Putere: 3,4
- Consum de energie kWh/1000 h: 4

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 97 mm
- Lungime totală: 97 mm
- Lățime totală: 35 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 35 mm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103134899
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,14 kg
- Înălțime: 11,1 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 13 cm



Data apariției: 2026-07-01
Versiune: 0.194

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com