

PHILIPS

Întreprător inteligent cu apel,
reglare a intensității și baterie
reîncărcabilă.

Accesoriu Inteligent

Butoane personalizabile

Montate pe perete și distanță

Funcție fără Wi-Fi



8721103136039



Întreprător all-in-one

Controlează ușor iluminatul cu un întreprător inteligent: pornire/oprire, reglare a intensității și două butoane programabile pentru moduri preferate. Personalizați butoanele în aplicația WiZ și montați baza pe perete sau folosiți butonul magnetic portabil pentru control wireless. Comutatorul comunică direct cu luminile dvs., funcționează fiabil fără Wi-Fi, iar un LED indică starea luminilor și nivelul bateriei. Ușor de configurat folosind aplicația WiZ și complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ.

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară

Control inteligent

- Rază mare de acțiune
- Connected by WiZ
- Scene personalizabile

Formă

- Comenzi convenabile

Repere

Configurare foarte ușoară

Descarcă aplicația WiZ, conectează dispozitivul la priză, apoi conectează-l la rețeaua Wi-Fi. Și acum poți începe să-l folosești!

Rază mare de acțiune

Controlează luminile și dispozitivele pe o rază de 15 metri sau 50 ft. în orice mediu normal de la interior, cu partii și pereți.

Connected by WiZ

Complet compatibil cu toate produsele Connected by WiZ. Folosește aplicația WiZ pentru a configura și debloca beneficiile iluminatului inteligent.

Scene personalizabile

Pentru mai mult confort, poți personaliza 4 scene de iluminare în aplicația WiZ. Alege ambianța perfectă printr-o apăsare scurtă sau lungă.

Comenzi convenabile

Montează baza oriunde și detașează telecomanda pentru control wireless al iluminării oricând ai nevoie.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Da
- Distanță de control: 15 m

Consum de energie

- Tensiune: 5 V

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,1 kg
- Lungime de tăiere: 86 cm
- Lățime de tăiere: 86 cm
- Înălțime totală: 2,49 mm
- Lungime totală: 8,6 mm
- Lățime totală: 8,6 mm

Specificații tehnice

- Tip baterie: LP402030
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă

Ce este acceptat?

- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103136039
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,14 kg
- Înălțime: 13,7 cm
- Lungime: 6,1 cm
- Lățime: 10,6 cm

Service

- Garanție: 2 ani



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.158

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com