

PHILIPS

Amigo Fan Ceiling Light
40(light)+20(fan)W


Lămpi cu ventilator de
tavan

2700-6500 K

Albă

Reglabil; Telecomandă; RGB
Colors; Alb reglabil

8721103145574



Ventilator de tavan robust cu lumină LED reglabilă și variabilă

Ventilatorul Philips Amigo pentru tavan cu lampă LED va menține spațiile interioare luminoase, confortabile și colorate pe tot parcursul zilei și al anului. Cu palete curbate închise într-o carcasă robustă cu inel dublu pentru o funcționare sigură și fiabilă, un volum maxim de flux de aer de 30 m³/min, șase viteze ale ventilatorului și două direcții ale fluxului de aer, ventilatorul nostru de tavan răcește rapid vara și circulă aerul eficient iarna. Motorul silențios nu vă va perturba somnul sau concentrarea, în timp ce designul aerodinamic al paletelor reduce zgomotul vântului. Creați ambianță perfectă cu nouă moduri de culoare, inclusiv șase moduri dinamice complet color și lumină albă reglabilă de la caldă (2700 K) la rece (6500 K). Telecomanda noastră îmbunătățită, bazată pe tehnologie RF, vă permite să controlați cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndreptați telecomanda către ventilator.

Creeți ambianță cu lumină colorată

- Scenarii de lumină colorate și dinamice

Calitate premium

- Funcționare silențioasă

Control

- Telecomandă intuitivă

Rezisten ă

- Viteză reglabilă a ventilatorului
- Două direc ii ale fluxului de aer
- Flux de aer confortabil

Siguran ă și durabilitate

- Puternic și sigur

Repere

Scenarii de lumină colorate și dinamice

Schimbă ambianța pentru a se potrivi activității tale apăsarea unui buton. Cele 9 moduri de culoare includ 8 spectacole de lumini dinamice și lumină albă reglabilă de la 2700K cald la 6500K rece

Funcționare silențioasă

Motorul DC silențios (<50 dB — mai puțin decât zgomotul unui frigider) nu îți va perturba somnul și nu îți va distra atenția atunci când trebuie să te concentrezi; suportul stabil pentru tavan minimizează oscilațiile

Telecomandă intuitivă

Cu o telecomandă intuitivă, bazată pe tehnologie RF, poți să controlezi cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndrepi telecomanda către ventilator.

Viteză reglabilă a ventilatorului

Ventilatoarele de tavan Philips îți permit să alegi dintre șase viteze de ventilație, permițându-ți să adaptezi fluxul de aer exact la activitățile tale sau la anotimpuri

Două direcții ale fluxului de aer

Motorul DC permite direcționarea fluxului de aer înainte și înapoi pentru utilizare pe tot parcursul anului: răcire vara, circulația aerului cald iarna

Flux de aer confortabil

Ventilatorul nostru de tavan răcește rapid și eficient cu un motor DC robust și un volum maxim de aer de 170 m³/min.

Puternic și sigur

Design cu inel dublu robust mai puternic și mai sigur decât structurile cu un singur inel din alte ventilatoare de tavan; instalare ușoară prin răsucire și blocare

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 ani
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700–6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 110

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu ventilator de tavan
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Telecomandă, Culori RGB, Alb reglabil

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 300 mA
- Fluxul ventilatorului: 1.620 m³/h
- Eficiența ventilatorului: 81

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 2 kg
- Înălțime totală: 151 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 480 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 4400 @ 4000K
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103145574
- Greutate netă: 1,5 kg
- Greutate brută: 2,32 kg
- Înălțime: 51,7 cm
- Lungime: 51,7 cm
- Lățime: 18,7 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.111

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com