

# PHILIPS

Spot 50 W PAR16  
GU10 x5

LED

2700K

355 lm

15000h



8721103152558



## Bucură-te de lumină LED albă caldă reglabilă

Acest spot cu LED Philips oferă un fascicul luminos reglabil, concentrat, o durată de utilizare foarte lungă și economii semnificative de energie. Acest spot este înlocuitorul perfect, având o durată de viață lungă, pentru spoturile de 50 W cu soclu GU10.

### Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

### Lumină dincolo de iluminare

- Reglare până la o strălucire caldă

### Cu intensitate ajustabilă (lămpi LED)

- Cu intensitate ajustabilă (lămpi LED)

# Repere

## Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente

Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Ideal pentru iluminatul locuinței.

## Reglare până la o strălucire caldă

Datorită acestui bec cu intensitate reglabilă, poți modifica intensitatea de la o lumină caldă de 2200 K la o lumină de 2700 K. Cu cât intensitatea este mai redusă, cu atât lumina este mai caldă.

## Cu intensitate ajustabilă (lămpi LED)



Această lampă se poate folosi cu majoritatea variatoarelor, pentru a crea ambianța dorită, ușor de ajustat. Te rugăm să verifici tabelul de

compatibilitate pentru reglarea intensității luminii pentru a te asigura că variatorul tău poate fi folosit cu acest corp de iluminat.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

## Design și finisaj

- Culoare: Argintiu
- Material: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Selecția culorii: Nu
- LED integrat: Da
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu
- Piesă centrală: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 355 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0
- Randament luminos (nominal) (nom.): 77

## Diverse

- Stil: Modern
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: WarmGlow

## Informații ambalaj

- EAN: 8721103152558
- EOC: 872110315255800
- Titlu produs: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 5CT/6 EC

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 50
- Putere: 4,6
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 54 mm
- Lungime totală: 54 mm
- Lățime totală: 50 mm

**Valori nominale**

- Intensitate de vârf nominală: 700 cd

**Service**

- Garanție: 3 ani

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 50 mm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Cod IP: IP20
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Compatibilitate cu balasturile: Reea de alimentare

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8721103152558
- Greutate netă: 0,2 kg
- Greutate brută: 0,24 kg
- Înălțime: 11,5 cm
- Lungime: 5,2 cm
- Lățime: 17 cm



Data apariției: 2026-06-27  
Versiune: 0.191

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)