

# PHILIPS

HDMI 2 sync box 8K cu  
lumină fundal pentru TV de  
55-65"

LED Inteligent

Necesită intrare HDMI

Acceptă 4K la 120 Hz și 8K la 60  
Hz

Bandă luminoasă RGBIC 4 fe e



8721103157454



## Imerșiune ușoară

HDMI 2.1 Sync Box are o rată de reîmprospătare ultra-rapidă — acceptând 4K la 120 Hz și 8K la 60 Hz — pentru sincronizare în timp real cu orice conținut prin HDMI, de la filme la jocuri video. Lumina de fundal TV RGBIC cu patru fețe creează un efect captivant de inundare a peretelui, afișând și amestecând simultan mai multe culori. Transformați sistemul de divertisment de acasă cu un iluminat inteligent sincronizabil, ușor de instalat și extensibil — sincronizați câte corpuri de iluminat compatibile doriți și folosiți un comutator HDMI dacă doriți să conectați mai multe dispozitive HDMI. Controlați totul folosind aplicația WiZ, Alexa sau Google Home.

### Configurare ușoară

- Ușor de setat

### Control inteligent

- Controlați lumina așa cum doriți

### Caracteristici inteligente


- Transformă sistemul de divertisment de acasă
- Moduri de sincronizare personalizabile
- HDMI 2.1

### Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

# Repere

## Ușor de setat



Conectează lumina de fundal la televizor, instalează syncbox-ul și începe să te bucuri imediat de o experiență de divertisment captivantă.

## Controlați lumina așa cum doriți



Controlați ușor cu aplicația WiZ sau comenzi vocale prin Google sau Alexa. De asemenea, puteți seta luminile să se aprindă și să se stingă automat odată cu televizorul.

## Transformați sistemul de divertisment de acasă



Sincronizați luminile inteligente cu orice conținut video prin HDMI și cufundați-vă în acțiunea filmelor, jocurilor video și sporturilor tale preferate.

## Moduri de sincronizare personalizabile



Utilizați aplicația WiZ pentru a explora modurile de sincronizare presetate, precum Cinematic și Relaxare, sau pentru a personaliza luminozitatea și culoarea fiecărui efect de lumină, pentru a se potrivi cu ceea ce vizionați.

## HDMI 2.1



Pur și simplu conectați Sync Box la un dispozitiv media HDMI, cum ar fi un selfie stick, set-top box sau o consolă de jocuri. Acceptă 4K la 120 Hz, 8K la 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.

## Certificare Matter



Controlați sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selectați culoarea: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 20
- Temperatură culoare: 2700/6500
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 16

## Diverse

- Concepută special pentru: Camera de zi, Camera de gaming

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 165 mA

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.95
- Tensiune: 220-240 V
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,591 kg
- Înălțime totală: 0,35 mm
- Lungime totală: 380 mm
- Lățime totală: 1 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50/60
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 600
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Colorat în gradient și lumină albă (RGBICW)
- Puterea becului inclus: 36
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

## Bec

- Formă: NA
- Posibilitate upgrade software: Da

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terestre: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terestre (Wi-Fi)

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103157454
- Greutate netă: 0,59 kg
- Greutate brută: 0,83 kg
- Înălțime: 19,5 cm
- Lungime: 7,3 cm
- Lățime: 19,5 cm



Data apariției: 2026-06-13  
Versiune: 0.129

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)