

PHILIPS

HDMI Sync Box cu lumină de fundal TV pentru TV de 40-50", Connected by WiZ

LED Inteligent

Efecte de lumină captivante

Sincronizare cu HDMI 2.0

4K la 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision

8721103159267

Imerșiune ușoară

Bucurați-vă de sincronizarea culorilor în timp real cu un dispozitiv de sincronizare compatibil cu 4K la 60 Hz, HDR10+ și Dolby Vision. Sincronizați cu ușurință luminile cu orice sursă video HDMI 2.0 – cum ar fi dispozitivele de streaming și decodoarele de cablu – prin portul HDMI (notă: sincronizarea nu este posibilă cu aplicațiile de pe smart TV). Configurarea este rapidă și simplă, iar în aplicația WiZ veți găsi moduri de sincronizare prestabilite, pe care le puteți regla pentru o experiență de divertisment personalizată. Ușor de configurat folosind aplicația WiZ, complet compatibilă cu produsele Connected by WiZ și controlabilă prin asistenții de locuință inteligentă, precum Alexa și Google Home.

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară
- Instalare ușoară în 5 pași
- Tot ce ai nevoie pentru a începe:

Caracteristici inteligente

- Dă viață ecranului tău
- Moduri de sincronizare presetate

Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

Moduri de iluminat

- Iluminare captivantă

Repere

Configurare foarte ușoară



1. Descarcă aplicația WiZ. Aprinde lumina. 3. Conectează lampa la Wi-Fi

Instalare ușoară în 5 pași

1. Atașează lumina de fundal și fixează-o cu cleme. 2. Conectează sync box la priza de alimentare. 3. Conectează dispozitivul HDMI la sync box. 4. Conectează sync box la portul HDMI al televizorului. 5. Conectează lumina de fundal la sync box.

Tot ce ai nevoie pentru a începe:

• Sync box cu lumină fundal TV
• Sursă video HDMI externă
• TV
• Rețea Wi-Fi
• Smartphone

Dă viață ecranului tău

Sincronizează luminile inteligente cu orice conținut video prin HDMI și cufundă-te în acțiunea filmelor, jocurilor video și sporturilor tale preferate.

Moduri sincronizare presetate




În aplicația WiZ vei găsi moduri de sincronizare presetate, cum ar fi Cinematic și Relaxare, pe care le poți personaliza suplimentar dacă dorești.

Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

Iluminare captivantă



Transformă experiența de divertisment acasă sincronizând luminile cu muzica și videoclipurile — este necesar hardware de sincronizare.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selectați culoarea: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 20
- Temperatură culoare: 2700/6500
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 8

Cablu cu lumini/bandă luminoasă

- Extensibilitate: Nu

Diverse

- Concepută special pentru: Camera de zi, Camera de gaming

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 70 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.71
- Tensiune: 220-240 V
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,382 kg
- Înălțime totală: 0,35 mm
- Lungime totală: 190 mm
- Lățime totală: 1 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50/60
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 100
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Colorat în gradient și lumină albă (RGBICW)
- Puterea becului inclus: 12
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Formă: NA
- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terestre: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terestre (Wi-Fi)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103159267
- Greutate netă: 0,38 kg
- Greutate brută: 0,59 kg
- Înălțime: 17,8 cm
- Lungime: 9,7 cm
- Lățime: 17,8 cm



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.217

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com