

PHILIPS

Bandă neon LED flexibilă
inteligentă, 5 m, tip C,
conectare prin WiZ

LED Inteligent

Efecte de lumină multicolor

Moduri de lumină statice și
dinamice

Bandă LED flexibilă



8721103159427



Decorați cu culori

Dați viață spațiului dvs. cu efecte multicolore uimitoare — de la curcubeie în mișcare până la sclipiri. Alegeți dintr-o serie de moduri de iluminare statice și dinamice, potrivite oricărei încăperi sau stări de spirit, având la îndemână milioane de culori vibrante. Datorită designului flexibil, banda poate fi îndoită în orice formă, iar manșonul din silicon protejează LED-urile și asigură o luminozitate și o calitate a culorii uniforme pe toată lungimea sa. Folosiți accesoriile de montare pentru a instala și fixa produsul fără a deteriora suprafețele. Ușor de configurat folosind aplicația WiZ și complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ.

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară
- Ușor de instalat

Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense
- Sincronizați cu muzica

Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

Moduri de iluminat

- Lumină multicoloră
- Culoare vibrantă

Repere

Configurare foarte ușoară




1. Descarcă aplicația WiZ2. Aprinde lumina. Conectează lampa la Wi-Fi

Ușor de instalat



Îndoie și taie pentru a se potrivi oricărui spațiu, apoi folosește banda dublu adezivă și accesoriile de montare pentru fixare.

Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

Sincronizați cu muzica




Simte ritmul cu Music Sync. Sincronizează fără efort luminile cu melodiile tale preferate folosind microfonul de pe smartphone.

Certificare Matter




Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

Lumină multicoloră



Această bandă luminoasă poate produce simultan diverse culori, creând efecte luminoase multicolore uimitoare, precum curcubeie în mișcare și scipiri.

Culoare vibrantă



Alege dintre milioane de culori vibrante pentru a crea o iluminare ambientală potrivită oricărei dispoziții.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selectați culoarea: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
- Temperatură culoare: 2200–6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: < 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Camera de zi, Camera copiilor, Camera de gaming

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 75 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220–240 V
- Putere: 19
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,65 kg
- Înălțime totală: 1,3 mm
- Lungime totală: 500 mm
- Lățime totală: 0,6 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50–60
- Flux luminos total al instalației de iluminat: NA
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină colorată în gradient (RGBIC)
- Puterea becului inclus: 22
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terestre: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terestre (Wi-Fi)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103159427
- Greutate netă: 0,65 kg
- Greutate brută: 1,01 kg
- Înălțime: 9,3 cm
- Lungime: 23,7 cm
- Lățime: 23,7 cm



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.155

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com