

PHILIPS

Bandă luminoasă LED RGB inteligentă, 15 m, tip C, conectată prin WiZ

LED Inteligent

Moduri de lumină statice și dinamice

Versatilă și decupabilă

Fiabilă și ușor de instalat



8721103159465



Decorați cu culori

Transformați orice spațiu cu banda luminoasă LED inteligentă versatilă. Explorați o gamă largă de moduri de lumină statică și dinamică în culori vibrante. Tăiați-o pentru a se potrivi cu mobilierul, de-a lungul pereților sau sub dulapuri (rețineți că buciile tăiate nu pot fi reatașate). Un strat protector asigură performanțe de durată, în timp ce suportul adeziv puternic permite o instalare rapidă și fără deteriorări pe aproape orice suprafață. Ușor de configurat folosind aplicația WiZ și complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ.

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară
- Ușor de instalat

Caracteristici inteligente

- Automatizați-vă luminile folosind calendare
- Detectare a mișcării SpaceSense
- Sincronizați cu muzica

Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

Moduri de iluminat

- Culoare vibrantă

Repere

Configurare foarte ușoară



1. Descarcă aplicația WiZ2. Aprinde lumina3. Conectează lampa la Wi-Fi

Ușor de instalat




Îndoiaie și taie pentru a se potrivi oricărui spațiu, apoi folosește banda dublu adezivă și accesoriile de montare pentru fixare.

Automatiza i-vă luminile folosind calendare

Automatiza i-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programa i-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

Sincroniza i cu muzica




Simte ritmul cu Music Sync. Sincronizează fără efort luminile cu melodiile tale preferate folosind microfonul de pe smartphone.

Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

Culoare vibrantă



Alege dintre milioane de culori vibrante pentru a crea o iluminare ambientală potrivită oricărei dispoziții.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selecta i culoarea: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensită ii: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: < 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Camera de zi, Camera copiilor, Camera de gaming

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 75 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 17
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,28 kg
- Înăl ime totală: 0,21 mm
- Lungime totală: 1.500 mm
- Lă ime totală: 1 mm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: NA
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină colorată
- Puterea becului inclus: 20
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asisten ă definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme ter e: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- func ionalitatea Matter: Prin hub-uri ter e (Wi-Fi)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103159465
- Greutate netă: 0,28 kg
- Greutate brută: 0,48 kg
- Înăl ime: 21,8 cm
- Lungime: 8,2 cm
- Lă ime: 18,9 cm



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.108

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com