

# PHILIPS

Bandă luminoasă LED RGBIC  
inteligentă, 20 m, tip C,  
Connected by WiZ

LED Inteligent

Efecte de lumină multicolor

Moduri de lumină statice și  
dinamice

Versatilă și decupabilă



8721103159588



## Culori care curg

Această bandă luminoasă RGBIC versatilă oferă efecte multicolore orbitoare — de la curcubeie și estompările line de culoare până la scene dinamice sclipitoare. Creați atmosfera dorită în orice încăpere cu o serie de moduri de iluminare statice și dinamice, în culori vii. Concepută pentru flexibilitate, banda poate fi tăiată pentru a se potrivi aproape oriunde, astfel că o puteți monta cu ușurință pe mobilă, de-a lungul pereților sau sub dulapuri (rețineți că buciile tăiate nu pot fi reatașate). Ușor de configurat folosind aplicația WiZ și complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ.

### Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară
- Ușor de instalat

### Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense
- Sincronizați cu muzica

### Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

### Moduri de iluminat

- Lumină multicoloră
- Culoare vibrantă

# Repere

## Configurare foarte ușoară




1. Descarcă aplicația WiZ2. Aprinde lumina. Conectează lampa la Wi-Fi

## Ușor de instalat



Îndoie și taie pentru a se potrivi oricărui spațiu, apoi folosește banda dublu adezivă și accesoriile de montare pentru fixare.

## Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

## Sincronizați cu muzica




Simte ritmul cu Music Sync. Sincronizează fără efort luminile cu melodiile tale preferate folosind microfonul de pe smartphone.

## Certificare Matter




Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

## Lumină multicoloră



Această bandă luminoasă poate produce simultan diverse culori, creând efecte luminoase multicolore uimitoare, precum curcubeie în mișcare și scipiri.

## Culoare vibrantă



Alege dintre milioane de culori vibrante pentru a crea o iluminare ambientală potrivită oricărei dispozitii.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selectați culoarea: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 80$
- Temperatură culoare: 2700/6500
- Timp de încălzire până la 60% lumină:  $< 2$
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

## Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Camera de zi, Camera copiilor, Camera de gaming

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 75 mA

## Consum de energie

- Factor de putere: 0,9
- Tensiune: 220–240 V
- Putere: 30,6
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,465 kg
- Înălțime totală: 0,21 mm
- Lungime totală: 2.000 mm
- Lățime totală: 1 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50–60
- Flux luminos total al instalației de iluminat: NA
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină colorată în gradient (RGBIC)
- Puterea becului inclus: 36
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terestre: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terestre (Wi-Fi)

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103159588
- Greutate netă: 0,47 kg
- Greutate brută: 0,7 kg
- Înălțime: 21,8 cm
- Lungime: 8,2 cm
- Lățime: 18,9 cm



Data apariției: 2026-06-13  
Versiune: 0.216

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)