

# PHILIPS

Bec LED inteligent RGB A60  
cu telecomandă, soclu  
E27, 806 lm

LED Inteligent

Milioane de culori

Lumină albă ajustabilă

Control de la distanță

8721103159700



## Sporește inteligența iluminatului

Transformă-ți spațiul cu iluminatul inteligent care se adaptează oricărui moment. Creează atmosfera cu lumina strălucitoare în milioane de culori, precum și cu modurile predefinite precum Șemineu și Ocean. Schimbă ușor de la lumina albă rece și energizantă la tonurile calde și relaxante cu un interval reglabil cuprins între 2200 K și 6500 K, apoi reglează fin luminozitatea de la 100 % până la doar 1 %, pentru control deplin.

### Control inteligent

- Connected by WiZ
- Control inteligent

### Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense

### Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

### Moduri de iluminat

- Milioane de culori
- Lumină albă ajustabilă
- Estompare

# Repere

## Connected by WiZ

Complet compatibil cu toate produsele Connected by WiZ. Folosește aplicația WiZ pentru a configura și debloca beneficiile iluminatului inteligent.

## Control inteligent

Controlează luminile prin aplicația WiZ, accesoriile sau comenzile vocale prin asistentul pentru locuință inteligentă; compatibil cu Matter pentru utilizarea cu Alexa, Google Home și Apple Home.

## Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

## Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

## Milioane de culori

Alege orice culoare de lumină din paletă sau aplică un mod de iluminat presetat, precum Șemineu sau Ocean, pentru o ambianță uimitoare și atmosfera potrivită.

## Lumină albă ajustabilă

Reglează cu ușurință trecând de la nuanțe reci, albastrii, care sporesc vizibilitatea și concentrarea, la tonuri calde și delicate, pentru relaxare seara (CCT 2700 K – 6500 K).

## Estompare

Scazi cu ușurință intensitatea luminii de la nivelul maxim la 1%, pentru a obține nivelul de lumină potrivit pentru orice ai face.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Dimensiunile becului

- Greutate: 0,05 kg

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

**Caracteristicile fotometrice**

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 806 @ 2700K lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Randament luminos (nominal) (nom.): 94

**Diverse**

- EyeComfort: Da

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 65 mA

**Informa ii ambalaj**

- EAN: 8721103159700
- EOC: 872110315970000
- Titlu produs: PHI WFB 60W A60 E27 RGB 1PK + Remote

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 8,5 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 9

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înăl ime totală: 11,1 mm
- Lungime totală: 11,1 mm
- Lă ime totală: 6 mm

**Valori nominale**

- Durată de via ă nominală: 25.000
- Putere nominală: 8.5 W

**Service**

- Garan ie: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Frecven ă: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Da

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asisten ă definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme ter e: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- func ionalitatea Matter: Prin hub-uri ter e (Wi-Fi)

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8721103159700
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,13 kg
- Înăl ime: 13 cm
- Lungime: 7 cm
- Lă ime: 14 cm



Data apariției: 2026-06-17  
Versiune: 0.47

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)