

# PHILIPS

Bare luminoase în gradient,  
LED RGBIC, Connected  
by WiZ

LED Inteligent

Efecte de lumină multicolor

Moduri de lumină statice și  
dinamice

Sincronizare cu TV (hardware  
necesar)



8721103160669



## Culoare ambientală oriunde

Aduceți iluminatul multicolor dinamic în locuința dvs. cu aceste bare luminoase în gradient (două incluse). Tehnologia RGBIC produce efecte luminoase vibrante în mai multe culori simultan. Așezați-le orizontal, vertical sau în spatele televizorului/monitorului pentru a crea ambianță perfectă. Modurile prestabilite vă permit să comutați cu ușurință între setările de lumină dinamice și statice. Puteți chiar să sincronizați barele luminoase cu ecranul televizorului (este necesar hardware de sincronizare) sau să le faceți să danseze pe ritmul melodiilor preferate.

### Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară

### Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense
- Sincronizare cu muzica

### Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

### Moduri de iluminat

- Gradiente uniforme
- Iluminare captivantă

### Formă

- Opțiuni multiple de montare


# Repere

## Configurare foarte ușoară



1. Descarcă aplicația WiZ2. Aprinde lumina. Conectează lampa la Wi-Fi

## Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

## Sincronizați cu muzica




Simte ritmul cu Music Sync. Sincronizează fără efort luminile cu melodiile tale preferate folosind microfonul de pe smartphone.

## Certificare Matter




Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

## Gradiente uniforme




Inundă pereții cu mai multe culori simultan, amestecate armonios pentru a crea frumoase efecte de gradient.

## Iluminare captivantă



Transformă experiența de divertisment acasă sincronizând luminile cu muzica și videoclipurile – este necesar hardware de sincronizare.

## Opțiuni multiple de montare



Poți așeza barele luminoase în poziție orizontală sau poți folosi suporturile de montare pentru a le fixa în spatele monitorului sau lângă televizor.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selectați culoarea: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 80$
- Temperatură culoare: 2700/6500
- Timp de încălzire până la 60% lumină:  $< 2$

## Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Camera copiilor, Camera de gaming

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 58 mA

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V
- Consum de energie kWh/1000 h: 8

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,545 kg
- Înălțime totală: 5,04 mm
- Lungime totală: 31,8 mm
- Lățime totală: 9 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificatii tehnice

- Frecvență: 50-60
- Flux luminos total al instalației de iluminat: NA
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Colorat în gradient și lumină albă (RGBICW)
- Puterea becului inclus: 8.2
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terestre: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terestre (Wi-Fi)

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103160669
- Greutate netă: 0,55 kg
- Greutate brută: 0,81 kg
- Înălțime: 17,1 cm
- Lungime: 7,4 cm
- Lățime: 41,3 cm



Data apariției: 2026-06-13  
Versiune: 0.150

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)