

PHILIPS


Lumini de podea în gradient,
LED RGBIC, Connected
by WIZ

LED Inteligent

Efecte de lumină multicolor

Moduri de lumină statice și
dinamice

Sincronizare cu TV (hardware
necesar)



8721103160706



Pete de culoare

Transforma i-vă spa iul cu această lampă de podea cu efect de gradient. Tehnologia RGBIC produce efecte luminoase vibrante în mai multe culori simultan. Cu un design elegant și minimalist, arată excelent în orice cameră, iar modurile prestabilite personalizabile vă permit să alege i între anima ii dinamice și lumini statice, delicate. Pute i chiar să sincroniza i lumina cu ecranul televizorului (este necesar hardware de sincronizare) sau să le face i să danseze pe melodiile dvs. preferate.

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară

Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense
- Sincroniza i cu muzica

Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

Moduri de iluminat

- Gradiente uniforme
- Iluminare captivantă

Formă

- Design stilat


Repere

Configurare foarte ușoară



1. Descarcă aplicația WiZ2. Aprinde lumina. Conectează lampa la Wi-Fi

Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

Sincronizați cu muzica




Simte ritmul cu Music Sync. Sincronizează fără efort luminile cu melodiile tale preferate folosind microfonul de pe smartphone.

Certificare Matter




Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

Gradiente uniforme



Inundă pereții cu mai multe culori simultan, amestecate armonios pentru a crea frumoase efecte de gradient.

Iluminare captivantă



Transformă experiența de divertisment acasă sincronizând luminile cu muzica și videoclipurile – este necesar hardware de sincronizare.

Design stilat



Stilul modern și minimalist al acestei lămpi se îmbină fără efort în orice spațiu, conferind o notă de rafinament și eleganță casei tale.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic, Aluminiiu

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selectați culoarea: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
- Temperatură culoare: 2200–6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: < 2

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Camera copiilor, Camera de gaming

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 69 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220–240 V
- Consum de energie kWh/1000 h: 9,5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,347 kg
- Lungime totală: 135,5 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50–60
- Diametru: 90 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: NA
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Colorat în gradient și lumină albă (RGBICW)
- Puterea becului inclus: 9.7
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terestre: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terestre (Wi-Fi)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103160706
- Greutate netă: 1,35 kg
- Greutate brută: 3,03 kg
- Înălțime: 14,8 cm
- Lungime: 143,4 cm
- Lățime: 14,3 cm



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.150

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com