

PHILIPS

Smart Plug WiZ, tip
F, 3 ambalaj

Accesoriu Inteligent

Dispozitive inteligente

Autom inteligente

Monitorizarea energiei



8721103161246



Face i inteligentă orice priză de perete

Transforma i rapid orice dispozitiv într-unul inteligent și controla i-l de la distan ă, de oriunde. Crea i automatizări pentru rutina dvs., programa i pornirea/oprirea dispozitivelor și economisi i energie când sunte i plecat. Cu monitorizare energetică integrată, urmări i în timp real energia, curentul și tensiunea, analiza i istoricul consumului și reduce i costurile prin decizii mai inteligente. Ușor de configurat folosind aplica ia WiZ, complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ și certificată Matter pentru integrare fără probleme cu asisten i de locuin ă inteligentă precum Alexa, Apple Home și Google Home.

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară

Control inteligent

- Connected by WiZ
- Dispozitive inteligente
- Autom. inteligente

Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

Repere

Configurare foarte ușoară

Descarcă aplicația WiZ, conectează dispozitivul la priză, apoi conectează-l la rețeaua Wi-Fi. Și acum poți începe să-l folosești!

Connected by WiZ

Complet compatibil cu toate produsele Connected by WiZ. Folosește aplicația WiZ pentru a configura și debloca beneficiile iluminatului inteligent.

Dispozitive inteligente

Fără cabluri sau unelte suplimentare, pur și simplu conectezi dispozitivul la acest smart plug și îl poți controla de la distanță, de oriunde.

Autom. inteligente

Programează dispozitivele să pornească sau să se oprească în funcție de rutina zilnică sau asigură-te că sunt oprite atunci când ești plecat de acasă, pentru a economisi energie.

Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Tip de priză: Type F

Interactivitate

- Curent (A): 10

Consum de energie

- Tensiune: 230 V

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,252 kg
- Înălțime totală: 8,2 mm
- Lungime totală: 5,5 mm
- Lățime totală: 5,5 mm

Valori nominale

- Putere nominală: Max 2300 W

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terțe: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103161246
- Greutate netă: 0,25 kg
- Greutate brută: 0,3 kg
- Înălțime: 9,1 cm
- Lungime: 6,3 cm
- Lățime: 18,8 cm



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.149

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com