

PHILIPS

Lampă LED de plafon
SuperSlim, lumină albă
reglabilă 2700K–6500K, 32W

LED Intelligent

Design ultra sub ire

Lumină albă
ajustabilă 2700–6500 K

Reglează intensitatea
luminoasă până la 1%



8721103163578



Creează clipe cu lumină albă

Această lampă de plafon rotundă este ideală pentru spații cu tavan jos. Rama subțire de 32 mm oferă un aspect curat și modern, fără să încarce spațiul. Designul elegant îmbunătățește aspectul și permite montarea ușoară pe tavane unde instalarea încastrată nu este posibilă. Setezi ușor atmosfera cu o lampă LED smart dimabilă, cu lumină albă reglabilă (2700K–6500K). Ușor de configurat și controlat folosind aplicația WiZ și complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ.

Control inteligent

- Control inteligent

Caracteristici inteligente

- Automatizați-vă luminile folosind calendare
- Detectare a mișcării SpaceSense

Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

Moduri de iluminat

- Lumină albă ajustabilă
- Întotdeauna lumina potrivită
- Confort instantaneu

Repere

Control inteligent

Controlezi ușor prin aplicația WIZ sau prin comenzi vocale, folosind asistentul smart home.

Automatiza i-vă luminile folosind calendare

Automatiza i-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programa i-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WIZ.

Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

Lumină albă ajustabilă

Reglează cu ușurință de la nuanțe reci, albastrii, pentru vizibilitate și concentrare, la tonuri calde și delicate, pentru relaxare (CCT 2700K-6500K).

Întotdeauna lumina potrivită

Setezi ușor atmosfera pentru orice activitate cu moduri presetate precum Relaxare și Focalizare.

Confort instantaneu

Cu reducerea intensității, lumina devine mai caldă, pentru o atmosferă confortabilă și relaxantă.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selectarea culorii: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
- Temperatură culoare: 2700/6500
- Timp de încălzire până la 60% lumină: < 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Living, Camera de zi, Birou
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 75 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.9
- Tensiune: 220-240 V
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 2,3 kg
- Înălțime totală: 2,8 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 550 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 3800
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Puterea becului inclus: 32
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terțe: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terțe (Wi-Fi)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103163578
- Greutate netă: 2,3 kg
- Greutate brută: 2,65 kg
- Înălțime: 55 cm
- Lungime: 3,2 cm
- Lățime: 54,5 cm



Data apariției: 2026-06-17
Versiune: 0.155

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com