

PHILIPS

Встраиваемый светильник

Встраиваемый потолочный
светильник Meson Interlaced
Optics

Уменьшение бликования

Повышенный комфорт

Белый

8718696170892



Комфортное для глаз светодиодное освещение

Осветите помещение светодиодным встраиваемым потолочным светильником Philips EyeComfort с источником света, не вызывающим напряжения в глазах.

Удобство эксплуатации

- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.

Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Пониженная блескость. Повышенный комфорт.

Особенности

Подходит для низких потолков

Компактный дизайн

Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

Технологии Interlaced Optics и EyeComfort

Технология Interlaced Optics делает освещение в повседневной жизни более комфортным. Трехмерная микроструктура линз рассеивает и равномерно распределяет свет,

существенно снижая блескость. Такое освещение более комфортно для глаз благодаря мягкости и равномерности, а также создает меньше бликов в освещаемой области благодаря продуманному перераспределению света.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 110 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- EyeComfort: Да

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,048 kg
- Габаритная длина: 8 см
- Габаритная ширина: 8 см
- Высота: 4,55 см
- Длина: 9,5 см
- Глубина встраивания: 7,25 см
- Ширина: 9,5 см

Обслуживание

- Гарантия: 1 год

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 95 мм
- Общий световой поток светильника: 400
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220-240
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 6
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696170892
- Масса нетто: 0,05 kg
- Масса брутто: 0,09 kg
- Высота: 9,7 см
- Длина: 5,4 см
- Ширина: 9,6 см
- Номер материала (12NC): 915005746001



Дата выпуска: 2024-04-12
Версия: 0.190

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com