

### Грушевидная

#### Светодиод

13–100 Вт (лампы общего назначения: 100 Вт, компактные люминесцентные лампы: 23 Вт)

E27

Холодный дневной свет



8718699647858



# Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

#### Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

• Чтобы вашим глазам было комфортно

### Особенности

### Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

#### Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

## Технические характеристики

#### характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

#### Размеры лампы

Высота: 12 смШирина: 6 см

#### Дизайн и отделка

• Материал: Пластмасса

#### Срок службы

- Номинальный срок службы: 12 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000

#### Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150°
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 К
- Номинальная светоотдача: 1450 лм
- Время прогрева до 60 % света:
   мгновенное включение
- Код цвета: 865 | CCT of 6500K

#### Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EveComfort

#### Другие характеристики

• Эффективность: 111 лм/В

#### Информация об упаковке

- EAN: 8718699647858
- EOC: 871869964785800
- Название изделия: ESS LEDBulb 13W 1450lm E27 865 1CT/12RCA

#### Энергопотребление

Коэффициент мощности: 0.5
напряжение: 220-240 Вт
Мощность в ваттах: 13 В
Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В

#### Размеры и вес изделия

Длина: 12 см

#### Расчетные значения

• Номинальная пиковая интенсивность: 286 cd

#### Технические характеристики

· Частота: 50-60 Hz

#### Размеры и масса упаковки

• EAN/UPC — продукт: 8718699647858

Масса нетто: 0,08 kgМасса брутто: 0,1 kgВысота: 11,8 см

Длина: 6,2 смШирина: 6,2 см

• Номер материала (12NC): 929002305387



Дата выпуска: 2024-03-18 Версия: 0.48 © 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.