

PHILIPS

Потолочный светильник
Moire, 17 Вт

Потолочные светильники

4000 К

Белый



8718699681159



Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение

Световой эффект

- Этот потолочный светильник оснащен технологией Interlaced Optics, искусно перераспределяющей свет для улучшения окружающего освещения. Линза этого светильника имеет пирамидальную микроструктуру, которая рассеивает и равномерно распределяет свет, облегчая нагрузку на глаза.

Удобство эксплуатации

- Удобная установка

Световой эффект

- Равномерное распределение света

Превосходное качество

- Простота очистки

Особенности

Технология Interlaced Optics

Этот потолочный светильник оснащен технологией Interlaced Optics, искусно перераспределяющей свет для улучшения окружающего освещения. Линза этого светильника имеет пирамидальную микроструктуру, которая рассеивает и равномерно распределяет свет, облегчая нагрузку на глаза.

Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

Простота очистки

Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

Равномерное распределение света

Организируйте единообразное и комфортное освещение в комнатах.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Круглый

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Количество циклов переключения: 15 000

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 142 mA
- Эффективность: 111 лм/В

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,42 kg
- Высота: 5 см
- Длина: 32 см
- Ширина: 32 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 320 мм
- Общий световой поток светильника: 1900
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да

- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699681159
- Масса нетто: 0,44 kg
- Масса брутто: 0,7 kg
- Высота: 35,2 см
- Длина: 6,2 см
- Ширина: 35,2 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.390

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com