

# PHILIPS

Настольный  
светильник Donutclip

Настольные светильники

4000 К

Розовый

регулировка яркости



8719514396876



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Лампа для чтения с зажимом и встроенной литий-ионной батареей для вашего удобства

### Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

### Управление

- Поэтапное уменьшение яркости света

# Особенности

## Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-

импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев.

Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

## Поэтапное уменьшение яркости света

Различные уровни диммирования помогут вам создавать настроение для самых разных моментов.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Розовый
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Домашний офис
- Стиль: Современный
- Тип: Настольные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 600 mA
- Эффективность: 76 лм/В

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,25 kg
- Высота: 38 см
- Длина: 9,9 см
- Ширина: 29 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: 175
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 5 В
- Светильник с регулируемой яркостью: Пошаговое уменьшение яркости света — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 3
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс III

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8719514396876
  - Масса нетто: 0,25 kg
  - Масса брутто: 0,38 kg
- Высота: 18 см
  - Длина: 6,5 см
  - Ширина: 17 см



Дата выпуска: 2025-02-11  
Версия: 0.376

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)