

PHILIPS


Raindrop vägglampa 60 W
E27 ljuskälla medföljer inte

myGarden


Ljuskälla medföljer inte

Brons

Vattentålig



01652/06/PN



Njut av en vacker trädgård

Skapa en autentisk utomhusstämning med den här vackra myGarden-vägglampan i brons från Philips. Den är gjord i aluminium av hög kvalitet och sprider ett varmvitt, energibesparande ljus i din mysiga trädgård eller på din terrass.

Upplev utomhusbelysning på ett enkelt sätt

- IP44 – väderbeständig

Funktioner

IP44 – väderbeständig



PIR-sensorn från Philips är anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för att vara garanterat vattentålig. IP-klassningen anges med två siffror: den första beskriver nivån av skydd mot damm, den andra nivån av skydd mot vatten. Philips PIR-sensor har klassningen IP44, vilket innebär att

den är striltät och ett utmärkt alternativ för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Brons
- Material: Metall

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Klassisk
- Typ: Väglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,500 kg
- Total höjd: 428 mm
- Total längd: 300 mm
- Total bredd: 381 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Lamptechnologi: LED
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169858
- Nettovikt: 1,5 kg
- Bruttovikt: 2,2 kg
- Höjd: 43,3 cm
- Längd: 27 cm
- Bredd: 27 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.528

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com