

PHILIPS

Pasture vägglamp 60 W
E27 ljuskälla medföljer
inte

myGarden

Ljuskälla medföljer inte

Svart

Vattentålig



16270/30/PN



Skapa minnesvärda ögonblick utomhus

Ta med vintagelooken utomhus med den här svarta vägglampan från Philips myGarden. Retrodesignen är ett modernt sätt att njuta av ögonblicken utomhus. Material av hög kvalitet och svart finish passar perfekt till den personliga stilen.

Framtagen för utomhusbruk

- Högkvalitativa material

Särskilda egenskaper

- Vädertålig

Njut av livet utomhus

- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

Funktioner

Högkvalitativa material

Utomhuslampan från Philips är tillverkad av högkvalitativa material med gedigen finish, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar

Skapa en elegant atmosfär

Den här vägglampan för utomhusbruk är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att smälta in i din utomhusmiljö och skapa den stämning du alltid har velat ha.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Klassisk
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,550 kg
- Total höjd: 303 mm
- Total längd: 300 mm
- Total bredd: 355 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Lampteknologi: LED
- Nätström: 50 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696156773
- Nettovikt: 1,55 kg
- Bruttovikt: 2,33 kg
- Höjd: 32,3 cm
- Längd: 30,8 cm
- Bredd: 36,6 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.586

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com