

PHILIPS

Väggbelysning

myGarden

Veranda

rostfritt stål



16411/47/16



Alltid ljus när du kommer hem

Gör speciella tillfällen minnesvärda med den här läckra Philips myGarden-vägglampan i rostfritt stål. Den har ett elegant utseende och sprider ett varmvitt, energibesparande ljus. Ett välkomnande ljussken lyser upp din väg till ytterdörren.

Låt ljuset välkomna dig hem

- Välkomnande och lugnande belysning
- Sensor som är enkel att installera

Dekorera din trädgård med ljus

- Dekorativ utomhusbelysning
- Välj en modern stil
- Ett perfekt val för väggbelysning utomhus
- Högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial

Lys upp trädgården med ljus av hög kvalitet


- Energibesparande
- En Philips-glödlampa medföljer alltid
- Effektfullt ljus

Upplev utomhusbelysning på ett enkelt sätt

- Vädertålig

Funktioner

Välkomnande och lugnande belysning



Rörelsesensorn slås automatiskt på när du kommer hem och meddelar dig när någon anländer.

Sensor som är enkel att installera



Det är enkelt att både installera lampan och ställa in hur länge den automatiska sensorn ska låta lamporna vara tända.

Dekorativ utomhusbelysning

Utomhusbelysning kan förbättra trädgårdens eller uteplatsens utseende, ljussätta iögonfallande karaktärsdrag, stilfullt belysa gångstigar eller skapa den perfekta omgivningen för de där minnesvärda kvällarna med familj och vänner. Det är därför Philips har skapat myGarden, en serie vacker och dekorativ utomhusbelysning med stil och funktionalitet som hjälper dig få ut det mesta av din utomhussyta i din egen personliga stil.

Välj en modern stil

Lampans europeiska design och unika utseende hjälper dig att skapa en modern stil utomhus.

Ett perfekt val för väggbelysning utomhus

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här vägglampan som är perfekt för montering vid ytterdörren eller på dina terrassväggar.

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den är konstruerad av högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial.

Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.

En Philips-glödlampa medföljer alltid



För bästa ljuseffekt medföljer Philips Eco lågenergilampor av hög kvalitet i förpackningen.

Effektfullt ljus

Philips Creek ger ett kraftfullt varmvitt ljus som lyser upp din trädgård eller terrass.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Rostfritt stål
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 10 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Rörelsesensor: Ja

Trädgård

- Trädgård: Framsida

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,830 kg
- Total höjd: 180 mm
- Total längd: 102 mm
- Total bredd: 125 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur (dold): 1 320
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 1 320
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 95
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: A
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 20 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 20
- IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718291442516
- Nettovikt: 0,83 kg
- Bruttovikt: 1,03 kg
- Höjd: 143 mm
- Längd: 103 mm
- Bredd: 183 mm



Publiceringsdatum:
2025-09-20
Version: 0.441

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com