

PHILIPS

Parterre vägglampa
7,5 W

myGarden


2700 K

Svart

Vattentålig



16480/30/P0



Njut av en vackert upplyst trädgård

Philips Parterre LED-utomhusvägglampa i svart har en hängande ljuskub i en hållare i slitstark pressgjuten aluminium. Den sinnrika designen är iögonfallande och kastar strålar av varmvitt ljus i alla riktningar på väggen.

Hållbara belysningslösningar

- LED-lampa av hög kvalitet

Särskilda egenskaper

- Vädertålig

Funktioner

LED-lampa av hög kvalitet

LED-ljuskällan som levereras med den här armaturen, är en unikt utvecklad lösning av Philips. Från och med det ögonblick den tänds ger den optimalt ljusflöde och framhäver livliga färger i hemmet.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 104

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Strömförbrukning

- Effekt: 7,5

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,660 kg
- Total höjd: 130 mm
- Total längd: 130 mm
- Total bredd: 130 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 800 lm
- Lamptechnologi: LED
- Nätström: 50 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696158838
- Höjd: 14,6 cm
- Nettovikt: 0,66 kg
- Längd: 13,6 cm
- Bruttovikt: 0,75 kg
- Bredd: 13,6 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.552

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com