

# PHILIPS

Alpenglow piedestal-/  
gånglampa 60 W E27  
ljuskälla medföljer inte

myGarden


Ljuskälla medföljer inte

Svart

Vattentålig



16496/30/PN



## Njut av en vackert upplyst trädgård

Skapa ett charmigt blickfång för din entré med den här svarta Philips Alpenglow-piedestallampan. Den är tillverkad av aluminium av hög kvalitet och är vädertålig. Allt du behöver göra är att njuta av din trädgård.

### Inför design i trädgården

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

### Särskilda egenskaper

- Enkel installation
- Vädertålig

### Njut av livet utomhus

- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

# Funktioner

## Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna syntetmaterial.

## Enkel installation



Ibland kan det vara svårt att installera dina armaturer, men med den här utomhuslampan från Philips har vi varit noga med att göra det så enkelt som möjligt. Torxnyckel medföljer.

## Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

## Skapa en elegant atmosfär

Den här vägglampan för utomhusbruk är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att smälta in i din utomhusmiljö och skapa den stämning du alltid har velat ha.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

## Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

## Ljusegenskaper

- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Klassisk
- Typ: Piedestal/gångvägslampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,869 kg
- Total höjd: 302 mm
- Total längd: 174 mm
- Total bredd: 174 mm

## Service

- Garanti: 2 år

### Tekniska specifikationer

- Lampteknologi: LED
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696158166
- Nettovikt: 0,87 kg
- Bruttovikt: 1,05 kg
- Höjd: 31,6 cm
- Längd: 18,6 cm
- Bredd: 18,6 cm

### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.528

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)