

PHILIPS

Flagstone
vägglamp 3 W

myGarden

2700 K

Svart

Vattentålig



17209/30/16



Lys upp utomhus

Minimalistisk design med gedigen funktionalitet. Den här svarta vägglampan från Philips sprider ett kraftfullt, varmvitt LED-ljus. Den skapar ett unikt sken på väggen med dubbelriktade ljuseffekter.

Hållbara belysningslösningar

- Extra lång livstid
- Energibesparande
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Framtagen för utomhusbruk

- Modern utomhubelysning
- Ett perfekt val för väggbelysning utomhus
- Högkvalitativt aluminium och riktigt glas

Avancerad belysning för utomhusbruk

- LED med hög effekt
- Effektfyllt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper

- Dubbelriktad ljuseffekt
- Enkel att installera, oavsett användningsområde
- Vädertålig

Funktioner

Extra lång livstid



En ljuskälla att lita på. Philips LED-belysning erbjuder extra lång livslängd på minst 20 000 timmar (vilket motsvarar 20 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-belysning får du perfekt belysning i hemmet utan att du behöver oroa dig för underhåll och lampbyten.

Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Modern utomhusbelysning

Imponerande, djärv och minimalistisk belysning för trädgårdar, gångstigar och övriga utomhusutrymmen med Philips eleganta och moderna stil.

Ett perfekt val för väggbelysning utomhus

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här vägglampan som är perfekt för montering vid ytterdörren eller på dina terrassväggar.

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den konstruerad av högkvalitativt formgjutet aluminium och riktigt glas.

LED med hög effekt



Philips-utomhusbelysning har det senaste inom LED-teknologi och ger högt ljusflöde, belysning av god kvalitet och lång livslängd.

Effektfullt ljus

Philips Creek ger ett kraftfullt varmvitt ljus som lyser upp din trädgård eller terrass.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Dubbelriktad ljuseffekt



Dubbelriktad ljuseffekt för allmänbelysning i trädgården.

Enkel att installera

Lampan är utformad för att vara enkel att installera, och alla nödvändiga tillbehör, som torxnyckel och torxskruv, finns i förpackningen. Du hittar även tydliga anvisningar om var du kan installera produkten samt relevant information om kapslingsklasser för vattentålighet.

Vädertålig

Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den

är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Aluminium
- Armaturhusets färg: Svart

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård, Framsida

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Väggbelysningar
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Vattentätt

Effekt

- Ingångsspänning: SELV

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,715 kg
- Höjd: 11,8 cm
- Längd: 13,6 cm
- Bredd: 8,8 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskälla: 12 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 300 lm
- Lampteknologi: LED
- Ljusfärg: varmvit
- Nätström: 50–60 Hz
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Antal ljuskällor: 3
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 1 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Kod för kapslingsklass: IP44 | Kabelskyddad, stänksäker
- Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718291443285
- Nettovikt: 0,72 kg
- Bruttovikt: 0,82 kg
- Höjd: 16,2 cm
- Längd: 9,9 cm
- Bredd: 12,7 cm
- Materialnummer (12NC): 915002531402



Publiceringsdatum:
2024-04-19
Version: 0.1095

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com