

PHILIPS


Moss markspottar/
spets 3 W

myGarden

2700 K

Inox

Vattentålig



17306/47/16



Lys upp trädgården på kvällen

Den här robusta infällda Philips myGarden Moss LED-spot i rostfritt stål markerar stigar och uppfarter utan att ändra trädgårdens utseende. Förstklassiga material och högkvalitativa Philips LED-lampor gör den underhållsfri när den väl är installerad.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livslängd på upp till 15 år
- Varmvitt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Designad för din trädgård

- IP67 – vädertålig

Funktioner

Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet



Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. Philips LED-ljuskällor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 15 000 timmar (motsvarar 15 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva bry dig om underhåll och lampbyten.

Varmvitt ljus



Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsamt atmosfär.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

IP67 – vädertålig



Den här Philips-armaturen är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att se till att den är vattensäker. IP-klassen anges med två siffror: den första anger skyddsnivån mot damm, den andra skyddsnivån mot vatten. Den här utomhuslampan är utformad med IP67: den är skyddad mot tillfällig ned sänkning i vatten och perfekt för belysning av stigar och uppfarter. Du kan till och med köra över den.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Rostfritt stål
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Markspottar/spett
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,32 kg
- Infällningsdjup: 115 mm
- Total höjd: 128 mm
- Total längd: 114 mm
- Total bredd: 114 mm
- Recessed Ceiling cutout: 10.5 cm x 10.5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 270
- Ljuskälla: 2700
- Nätström: 220-240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 3 W
- IP-kod: IP67 | Dammskyddad och vattentålig vid tillfällig nedsänkning i vatten
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696120606
- Nettovikt: 0,32 kg
- Bruttovikt: 0,37 kg
- Höjd: 12,8 cm
- Längd: 12,3 cm
- Bredd: 12,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-20
Version: 0.534

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com