

PHILIPS

Shovel väglampa 42 W
E27 ljuskälla medföljer inte

myGarden

Ljuskälla medföljer inte

Inox

Vattentålig



17335/47/PN



Njut av en vackert upplyst trädgård

Philips Shovel vägglykta i rostfritt stål är snygg och robust på väggen. Den sprider ljus uppåt och nedåt och ger en effektfull väggbelysning. Perfekt för att skapa en mysig atmosfär i trädgården.

Inför design i trädgården

- Högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial

Särskilda egenskaper

- Enkel installation
- Vädertålig

Njut av livet utomhus

- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

Funktioner

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den är konstruerad av högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial.

Enkel installation



Ibland kan det vara svårt att installera dina armaturer, men med den här utomhuslampan från Philips har vi varit noga med att göra det så enkelt som möjligt. Torxnyckel medföljer.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Skapa en elegant atmosfär

Den här väglampan för utomhusbruk är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att smälta in i din utomhusmiljö och skapa den stämning du alltid har velat ha.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Rostfritt stål
- Material: Metall

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Väglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,295 kg
- Total höjd: 127 mm
- Total längd: 147 mm
- Total bredd: 155 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Lamptechnologi: LED
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: –
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696153901
- Nettovikt: 0,3 kg
- Bruttovikt: 0,4 kg
- Höjd: 17,1 cm
- Längd: 13,6 cm
- Bredd: 15,6 cm

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.409

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com