

PHILIPS

Hedgehog vägglampa 42
W E27 ljuskälla medföljer
inte

myGarden

Ljuskälla medföljer inte

Grå

Vattentålig



17337/87/PN



Njut av en vackert upplyst trädgård

Philips Hedgehog vägglykta i rostfritt stål är snygg och robust på väggen. Den sprider ljus uppåt och nedåt och ger en effektfull väggbelysning. Perfekt för att skapa en mysig atmosfär i trädgården.

Inför design i trädgården

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Särskilda egenskaper

- Enkel installation
- Vädertålig

Njut av livet utomhus

- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

Funktioner

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna syntetmaterial.

Enkel installation



Ibland kan det vara svårt att installera dina armaturer, men med den här utomhuslampan från Philips har vi varit noga med att göra det så enkelt som möjligt. Torxnyckel medföljer.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Skapa en elegant atmosfär

Den här vägglampan för utomhusbruk är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att smälta in i din utomhusmiljö och skapa den stämning du alltid har velat ha.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Grå
- Material: Metall

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,709 kg
- Total höjd: 91 mm
- Total längd: 160 mm
- Total bredd: 182 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Lampteknologi: LED
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696157046
- Nettovikt: 0,71 kg
- Bruttovikt: 0,8 kg
- Höjd: 21,1 cm
- Längd: 9,5 cm
- Bredd: 16,6 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.393

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com