

PHILIPS


Trowel väglampa 5 W
GU10 ljuskälla medföljer
inte

myGarden

Ljuskälla medföljer inte

Aluminium

Vattentålig



17339/48/PN



Njut av en vackert upplyst trädgård

Philips Trowel vägglykta i gjuten aluminium är snygg och robust på väggen. Den sprider ljus uppåt och nedåt och ger en effektfull väggbelysning. Perfekt för att skapa en mysig atmosfär i trädgården.

Inför design i trädgården

- Högkvalitativa syntetmaterial

Särskilda egenskaper

- Enkel installation
- Vädertålig

Njut av livet utomhus

- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

Funktioner

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den är tillverkad av högkvalitativa syntetmaterial.

Enkel installation



Ibland kan det vara svårt att installera dina armaturer, men med den här utomhuslampan från Philips har vi varit noga med att göra det så enkelt som möjligt. Torxnyckel medföljer.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Skapa en elegant atmosfär

Den här vägglampan för utomhusbruk är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att smälta in i din utomhusmiljö och skapa den stämning du alltid har velat ha.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Aluminium
- Material: Plast

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100 lm/W

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,299 kg
- Total höjd: 200 mm
- Total längd: 98 mm
- Total bredd: 80 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: ljuskälla medföljer ej
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: –
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5
- IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 2



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.414

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com