

PHILIPS

Crust markspottar/
spets 3,2 W

myGarden

2700 K

Inox

Vattentålig



17356/47/PO



Lys upp trädgården på kvällen

Philips myGarden Crust LED infälld spot i rostfritt stål är en robust lampa som markerar stigar och uppfarter utan att ändra trädgårdens stil. Förstklassiga material och högkvalitativa Philips LED-ljuskällor gör den så gott som underhållsfri när den har installerats.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet

Inför design i trädgården

- Högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial

Avancerad belysning för utomhusbruk

- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper

- Enkel installation
- IP67 – vädertålig
- Lång livslängd

Funktioner

Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet

LED-ljuskällan som levereras med den här armaturen, är en unikt utvecklad lösning av Philips. Från och med det ögonblick den tänds ger den optimalt ljusflöde och framhäver livliga färger i hemmet.

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den är konstruerad av högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Enkel installation



Ibland kan det vara svårt att installera dina armaturer, men med den här utomhuslampan från Philips har vi varit noga med att göra det så enkelt som möjligt. Torxnyckel medföljer.

IP67 – vädertålig



Den här Philips-armaturen är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att se till att den är vattensäker. IP-klassen anges med två siffror: den första anger skyddsnivån mot damm, den andra skyddsnivån mot vatten. Den här utomhuslampan är utformad med IP67: den är skyddad mot tillfällig ned sänkning i vatten och perfekt för belysning av stigar och uppfarter. Du kan till och med köra över den.

Lång livslängd



Philips LED-lampor ger i genomsnitt upp till 20 000 timmar (vilket motsvarar i genomsnitt 20 år vid genomsnittlig användning på 3 timmar om dagen med minst 13 000 tändningar/släckningar).

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej

Design och finish

- Färg: Rostfritt stål
- Material: Rostfritt stål

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 112

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Markspottar/spett
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Strömförbrukning

- Wattstyrka: 3,2 W
- Effekt: 3,2 W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,334 kg
- Hållängd: 10.5 cm
- Hålbredd: 10.5 cm
- Längd: 12 cm
- Infällningsdjup: 12 mm
- Bredd: 12 cm
- Total höjd: 126 mm
- Total längd: 115 mm
- Total bredd: 115 mm
- Infälld takutskärning: 10.5 cm x 10.5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 350
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- IP-kod: IP67
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696159019
- Nettovikt: 0,33 kg
- Bruttovikt: 0,43 kg
- Höjd: 12,6 cm
- Längd: 12,1 cm
- Bredd: 12,1 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-10
Version: 0.427

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com