

PHILIPS

Cistus vägglamp
4,5 W

myGarden

2700 K

Inox

Vattentålig



17358/47/PO



Njut av en vackert upplyst trädgård

Den här Philips Cistus LED-vägglampan i rostfritt stål är snygg och robust på väggen. Den eleganta, rektangulära designen sprider ett vackert, varmvitt LED-ljus uppåt och nedåt och skapar en arkitektonisk effekt på väggen.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet

Inför design i trädgården

- Högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial

Avancerad belysning för utomhusbruk

- Kompatibel med väggdimrar
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper

- Enkel installation
- Vädertålig
- Lång livslängd



Funktioner

Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.


LED-lampa av hög kvalitet

LED-ljuskällan som levereras med den här armaturen, är en unikt utvecklad lösning av Philips. Från och med det ögonblick den tänds ger den optimalt ljusflöde och framhäver livliga färger i hemmet.

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den är konstruerad av högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial.

Kompatibel med väggdimrar



Justera ljusstyrkan hos den här ljuskällan från Philips med en väggdimmer (medföljer ej) för att sätta stämningen i rummet, lyfta fram en inredningsdetalj i hemmet med mera.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Enkel installation



Ibland kan det vara svårt att installera dina armaturer, men med den här utomhuslampan från Philips har vi varit noga med att göra det så enkelt som möjligt. Torxnyckel medföljer.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Lång livslängd



Philips LED-lampor ger i genomsnitt upp till 20 000 timmar (vilket motsvarar i genomsnitt 20 år vid genomsnittlig användning på 3 timmar om dagen med minst 13 000 tändningar/släckningar).

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Rostfritt stål
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 128 lm/W

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,689 kg
- Total höjd: 140 mm
- Total längd: 109 mm
- Total bredd: 117 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 35
- Totalt ljusflöde för armatur: 1000 lm
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 4,5 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 4,5
- IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 2

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696159422
- Nettovikt: 0,69 kg
- Bruttovikt: 0,76 kg
- Höjd: 15,6 cm
- Längd: 11,6 cm
- Bredd: 12,6 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-20
Version: 0.520

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com