

# PHILIPS

Astilbe väggglampa 42 W  
E27 ljuskälla medföljer inte

myGarden

Ljuskälla medföljer inte

Svart

Vattentålig



17380/30/PN



## Njut av en vackert upplyst trädgård

Philips Astilbe vägglykta i aluminium är snygg och robust på väggen. Den sprider ljus i fyra riktningar och ger en effektfull väggbelysning. Perfekt för att skapa en mysig atmosfär i trädgården.

### Framtagen för utomhusbruk

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

### Särskilda egenskaper

- Vädertålig

### Njut av livet utomhus

- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

# Funktioner

## Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna syntetmaterial.

## Skapa en elegant atmosfär

Den här vägglampan för utomhusbruk är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att smälta in i din utomhusmiljö och skapa den stämning du alltid har velat ha.

## Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Aluminium

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja

## Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Väggbelysningar
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentätt

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,505 kg
- Höjd: 17,5 cm
- Längd: 17,8 cm
- Bredd: 17,8 cm

## Service

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Nätström: 50–60 Hz
- LED: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: ljuskälla medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: –
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 42 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II
- Utbytbar ljuskälla: Ja

- Antal ljuskällor: 1

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696165829
- Nettovikt: 0,51 kg
- Bruttovikt: 0,65 kg
- Höjd: 18,9 cm
- Längd: 18,1 cm
- Bredd: 18,1 cm
- Materialnummer (12NC): 915005553201



Publiceringsdatum:  
2024-04-19  
Version: 0.456

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)