

# PHILIPS

Samondra  
vägglamp 12 W

myGarden

2700 K

Antracit

Vattentålig



17392/93/PO



## Alltid ljus när du kommer hem

Philips Samondra PIR-vägglamp är tillverkad av hållbar antracitgrå aluminium av hög kvalitet. Den avger ett kraftfullt, indirekt varmvitt ljus i alla riktningar. Tack vare rörelsedetektorn tänds ljuskällan automatiskt när någon kommer i närheten.

### Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande

### Inför design i trädgården

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

### Avancerad belysning för utomhusbruk

- LED med hög effekt
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

### Särskilda egenskaper

- Rörelsesensor ingår för bekvämlighet och trygghet
- Vädertålig
- Lång livslängd

# Funktioner

## Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.

### Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna syntetmaterial.

### LED med hög effekt



Philips-utomhusbelysning har det senaste inom LED-teknologi och ger högt ljusflöde, belysning av god kvalitet och lång livslängd.

## 5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

### Rörelsesensor ingår



Levereras med rörelsesensor som tänder ljuset när du kommer hem, eller förvarnar när någon närmar sig ytterdörren. När sensorn känner av rörelser tänds lampan automatiskt.

## Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

### Lång livslängd



Philips LED-lampor ger i genomsnitt upp till 20 000 timmar (vilket motsvarar i genomsnitt 20 år vid genomsnittlig användning på 3 timmar om dagen med minst 13 000 tändningar/släckningar).

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Ja

## Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

## Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 138

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

## Strömförbrukning

- Effekt: 12

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,720 kg
- Total höjd: 227 mm
- Total längd: 190 mm
- Total bredd: 90 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 83
- Totalt ljusflöde för armatur: 1200 lm
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Varmvitt ljus
- Nätström: 50 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

## Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696165942
- Nettovikt: 0,72 kg
- Bruttovikt: 0,84 kg
- Höjd: 24,4 cm
- Längd: 10,1 cm
- Bredd: 19,6 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.542

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)