

PHILIPS

Drosera vägglamp
12 W

myGarden


2700 K

Svart

Vattentålig



17393/30/PO



Njut av en vackert upplyst trädgård

Philips Drosera LED-lampa för utomhusbruk är tillverkad av hållbar antracitgrå aluminium av hög kvalitet. Designen gör att den kan användas både som vägg- och taklampa. Den avger ett kraftfullt, indirekt varmvitt ljus så att du kan njuta till fullo av dina uteplatser.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande

Inför design i trädgården

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Avancerad belysning för utomhusbruk

- LED med hög effekt
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper

- Vädertålig
- Lång livslängd

Funktioner

Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna syntetmaterial.

LED med hög effekt



Philips-utomhusbelysning har det senaste inom LED-teknologi och ger högt ljusflöde, belysning av god kvalitet och lång livslängd.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Lång livslängd



Philips LED-lampor ger i genomsnitt upp till 20 000 timmar (vilket motsvarar i genomsnitt 20 år vid genomsnittlig användning på 3 timmar om dagen med minst 13 000 tändningar/släckningar).

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 112 lm/W

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,565 kg
- Total höjd: 190 mm
- Total längd: 190 mm
- Total bredd: 74 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 83
- Totalt ljusflöde för armatur: 1200 lm
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: 50 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 12 W
- IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696165959
- Nettovikt: 0,56 kg
- Bruttovikt: 0,66 kg
- Höjd: 20,4 cm
- Längd: 8,6 cm
- Bredd: 19,6 cm



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.527

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com