

# PHILIPS

Virginia  
rörelsesensor

VIRGINIA svart

Svart

Vattentålig

17476/30/PN



## Alltid ljus när du kommer hem

Den svarta rörelsesensorn Philips Virginia har flera monteringsmöjligheter, ett brett rörelsedetekteringsområde och fritt sensorhuvud i två riktningar. Montera sensorn efter dina behov och få säkra kvällar med den unika dag-/nattfunktionen.

### Avancerad belysning för utomhusbruk

- Rörelsesensor ingår för bekvämlighet och trygghet
- Manuell reglering

### Särskilda egenskaper

- Flera monteringsmöjligheter

### Låt ljuset välkomna dig hem

- Sensor som är enkel att installera
- Hög maxbelastning (1 000 W för glödlampa, 200 W för LED)

### Upplev utomhusbelysning på ett enkelt sätt

- IP44 – väderbeständig
- Högkvalitativa syntetmaterial

# Funktioner

## Rörelsesensor ingår



Levereras med rörelsesensor som tänds ljuset när du kommer hem, eller förvarnar när någon närmar sig ytterdörren. När sensorn känner av rörelser tänds lampan automatiskt.

## Manuell reglering Flera monteringsmöjligheter Sensor som är enkel att installera



Det är enkelt att både installera lampan och ställa in hur länge den automatiska sensorn ska låta lamporna vara tända.

## Hög maxbelastning (1 000 W för glödlampa, 200 W för LED) IP44 – väderbeständig



PIR-sensorn från Philips är anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för att vara garanterat vattentålig. IP-klassningen anges med två siffror: den första beskriver nivån av skydd mot damm, den andra nivån av skydd mot vatten. Philips PIR-sensor har klassningen IP44, vilket innebär att den är striltät och ett utmärkt alternativ för allmänt utomhusbruk.

## Högkvalitativa syntetmaterial

Philips PIR-sensor är specialkonstruerad för utomhusutrymmen. Den är slitstark och byggd för att hålla, och är tillverkad av högkvalitativa syntetmaterial.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**Extra funktion/tillbehör medföljer.**

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

**Trädgård**

- Trädgård: Trädgård och uteplats

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Tillbehör
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,146 kg
- Total höjd: 94 mm
- Total längd: 70 mm
- Total bredd: 104 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Lamptechnologi: Ej tillämpligt
- Nätström: 50 Hz
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Nej

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696176771
- Nettovikt: 0,15 kg
- Bruttovikt: 0,23 kg
- Höjd: 11,1 cm
- Längd: 7,8 cm
- Bredd: 10,8 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.501

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)