

PHILIPS

Puled markspottar/
spjut 4,6 W GU10

myGarden

2700 K

Svart

Vattentålig



17481/30/PO



Njut av en vackert upplyst trädgård

Autentiskt Philips PULED-spotlight med svart hölje ger trädgården extra charm på natten. Sprider varmvitt ljus och väcker trädgården till liv på kvällen för familjemiddagar eller sammankomster utomhus.

Ljuslägen

- Varmt vitt ljus

Skapa vackra utomhusmiljöer

- Konstruerad för utomhusbruk – vattentålig IP44

Framtagen för utomhusbruk

- Högkvalitativt aluminium och riktigt glas

Särskilda egenskaper

- Justerbart spothuvud
- Enkel att installera, oavsett användningsområde

Dekorera din trädgård med ljus

- Dekorativ utomhusbelysning

Funktioner

Varmt vitt ljus

Skapa en mysig atmosfär med varmt vitt ljus. Ett smart ljus som anpassar sig efter dina dagliga aktiviteter

Utformad för utomhusbruk

Den här Philips-armaturen är särskilt anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för garanterad vattentålighet. IP-klassificeringen anges i två siffror där den ena syftar till skyddsnivå mot damm och en andra till vattentålighet. Arbour är klassad med IP44, vilket innebär att den tål vattenstänk. Det är det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt utomhusbruk.

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den konstruerad av högkvalitativt formgjutet aluminium och riktigt glas.

Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

Enkel att installera

Dekorativ utomhusbelysning

Utomhusbelysning kan förbättra trädgårdens eller uteplatsens utseende, ljussätta iögonfallande karaktärsdrag, stilfullt belysa gångstigar eller skapa den perfekta omgivningen för de där minnesvärda kvällarna med familj och vänner. Det är därför Philips har skapat myGarden, en serie vacker och dekorativ utomhusbelysning med stil och funktionalitet som hjälper dig få ut det mesta av din utomhusyta i din egen personliga stil.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Glas, Aluminium

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Riktat ljus: Ja
- Dimbar: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Markspottar/spett
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,584 kg
- Total höjd: 105 mm
- Total längd: 97 mm
- Total bredd: 97 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur (dold): 395
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 395
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 50
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: 50–60 Hz, Intervall 220–240 V
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 4.6
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696176849
- Nettovikt: 0,67 kg
- Bruttovikt: 0,8 kg
- Höjd: 21 cm
- Längd: 12,5 cm
- Bredd: 12,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.623

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com