

# PHILIPS


## Väggbelysning

Linea

VOLGA 3 000 K

grå

LED



31166/99/P1



## Inred hemmet med ljus

Philips Linea förenklar belysning med sin klassiska rörformade design. Den gråa vägglampan av aluminium med syntetisk ram är både mångsidig och problemfri och är ett bra komplement till ditt hem.

### Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livstid, upp till 20 år
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

# Funktioner

## Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

## LED-lampa av hög kvalitet



LED-ljuskällan som levereras med den här armaturen, är en unikt utvecklad lösning av Philips. Från och med det ögonblick den tänds ger den optimalt ljusflöde och framhäver livliga färger i hemmet.

## Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. De integrerade LED-ljuskällorna som används i den här Philips LED-lampan, varar upp till 20 000 timmar (motsvarar 20 år, baserat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva oroa dig för underhåll och lampbyten.

## 5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Grå
- Material: Aluminium

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Indirekt ljus: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum, Kök
- Stil: Contemporary
- Typ: Väggbelysningar
- EyeComfort: Nej

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,396 kg
- Höjd: 6,0 cm
- Längd: 55 cm
- Bredd: 5,5 cm

## Service

- Garanti: 5 år

**Tekniska specifikationer**

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 790 lm
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ja
- Antal ljuskällor: 1
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 11 W
- IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 12,5 mm, inget skydd mot vatten

- Skyddsklass: I – jordad

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696163221
- Nettovikt: 0,4 kg
- Bruttovikt: 0,49 kg
- Höjd: 594 mm
- Längd: 61 mm
- Bredd: 66 mm
- Materialnummer (12NC): 915005499601



Publiceringsdatum:  
2024-04-12  
Version: 0.432

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)