

# PHILIPS

## Väggbelysning

Linea

LINEAR LED 2 700 K

vit

LED



31232/31/PO



## Inred hemmet med ljus

Spara upp till 80 % energi med Philips LED Linear-lysrörslampa. Dess integrerade LED tillhandahåller högkvalitativt varmvitt ljus som är perfekt för allmän belysning. Modulsystemet gör det enkelt att ansluta flera lysrörslampor till varandra.

### Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livstid, upp till 20 år
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

### Särskilda egenskaper

- Kan anslutas till produkter från samma familj
- Produkt med strömbrytare

# Funktioner

## Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

## LED-lampa av hög kvalitet



LED-ljuskällan som levereras med den här armaturen, är en unikt utvecklad lösning av Philips. Från och med det ögonblick den tänds ger den optimalt ljusflöde och framhäver livliga färger i hemmet.

## Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. De integrerade LED-ljuskällorna som används i den här Philips LED-lampan, varar upp till 20 000 timmar (motsvarar 20 år, baserat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva oroa dig för underhåll och lampbyten.

## 5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

## Anslutningsbar produkt



Den här produkten kan anslutas till en liknande produkt eller en annan produkt från samma familj.

## Produkt med strömbrytare



Eftersom knappen är diskret integrerad på lampan kan du enkelt tända och släcka den.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Syntet

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Produkt med strömbrytare: Ja

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej

### Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,096 kg
- Höjd: 3,6 cm
- Längd: 28,7 cm
- Bredd: 2,5 cm

### Service

- Garanti: 5 år

### Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 400 lm
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ja
- Antal ljuskällor: 1
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 4 W
- IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 12,5 mm, inget skydd mot vatten
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad



Publiceringsdatum:  
2025-02-28  
Version: 0.498

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)