

PHILIPS

Suede taklampa 24
W

Taklampor

4 000 K

Vit



31802/31/16



Inred hemmet med ljus

Den mjuka och enkla formen hos den här Philips myLiving Suede LED-vägg- och taklampan är diskret och smälter in i varje rum. Den ger ett kallvitt ljus.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Kallvitt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper

- Lämplig för både vägg- och takinstallation

Utformad för vardagsrum och sovrum

- Perfekt när du vill koppla av och umgås
- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

Funktioner

Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet



Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

Kallt vitt ljus




Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med ett högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett kallvitt ljus som stimulerar dig.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Vägg- och takinstallation



Installera den här lampan som vägglampa eller taklampa, precis som du vill ha det.

Perfekt när du vill koppla av och umgås

Vardagsrummet är hjärtat i de flesta hem och den plats där familjen samlas för att slappna av eller umgås med gäster. Belysningen i vardagsrum och sovrum måste vara flexibel och lätt att justera beroende på användningen under dagen. Om du noga placerar ut ljuskällor och experimenterar med olika lager ljus kan du skapa en rymlig känsla och få rummet att kännas varmt och inbjudande.

Skapa en elegant atmosfär



Den här armaturen är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att lätt smälta in i din inredning och skapa stämningen du letar efter.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 20 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 97

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Garage, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 200 mA

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,6 kg
- Total höjd: 99 mm
- Total längd: 380 mm
- Total bredd: 380 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 380 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2700
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Kallvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Antal ljuskällor: 4
- Monteringsalternativ: Tak

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718291533092
- Nettovikt: 0,74 kg
- Bruttovikt: 1,16 kg
- Höjd: 470 mm
- Längd: 108 mm
- Bredd: 465 mm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.690

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com