

# PHILIPS

Twirly taklampa 17  
W

Taklampor

2700 K

Vit



31815/31/16



## Inred hemmet med ljus

Rummet får en naturlig känsla med Philips myLiving Twirly LED-taklampa. Den ger ett indirekt, varmvitt ljus som lyser upp hela rummet och kan användas både i tak och på väggar.

### Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livslängd på upp till 15 år
- Varmvitt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

### Särskilda egenskaper

- Lämplig för både vägg- och takinstallation

### Utformad för vardagsrum och sovrum

- Perfekt när du vill koppla av och umgås
- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

# Funktioner

## Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

## LED-lampa av hög kvalitet




Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

## Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. Philips LED-ljuskällor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 15 000 timmar (motsvarar 15 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva bry dig om underhåll och lampbyten.

## Varmvitt ljus




Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsam atmosfär.

## 5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

## Vägg- och takinstallation



Installera den här lampan som vägg-lampa eller taklampa, precis som du vill ha det.

## Perfekt när du vill koppla av och umgås

Vardagsrummet är hjärtat i de flesta hem och den plats där familjen samlas för att slappna av eller umgås med gäster. Belysningen i vardagsrum och sovrum måste vara flexibel och lätt att justera beroende på användningen under dagen. Om du noga placerar ut ljuskällor och experimenterar med olika lager ljus kan du skapa en rymlig känsla och få rummet att kännas varmt och inbjudande.

## Skapa en elegant atmosfär



Den här armaturen är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att lätt smälta in i din inredning och skapa stämningen du letar efter.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 20 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Garage, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 142 mA

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,47 kg
- Total höjd: 65 mm
- Total längd: 347 mm
- Total bredd: 347 mm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniska specifikationer

- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 102
- Diameter: 347 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1700
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Antal ljuskällor: 1
- Monteringsalternativ: Tak

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

## Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696122846
- Höjd: 6,7 cm
- Nettovikt: 0,47 kg
- Längd: 39,4 cm
- Bruttovikt: 0,75 kg
- Bredd: 39,4 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.645

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)