

PHILIPS

Canaval taklampa
18 W kvadratisk

Taklampor

2700 K

Vit

Dimbar;SceneSwitch



32810/31/PO



En armatur, ditt reglage, tre ljusinställningar

Philips Canaval LED-taklampa är en klassisk vit armatur som passar all inredning, för energieffektivt, högkvalitativ och hållbar belysning. Välj önskad ljusstyrka för olika sinnesstämningar med hjälp av stegvis dimring.

Lättanvänd

- Jämn ytfinish för enkel rengöring

Ljuseffekt

- Jämn spridning av ljuset

Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd på upp till 15 år

Avancerad LED-teknologi

- Högt ljusflöde

Energibesparande

- Inbyggd LED-ljuskälla, som en del av systemet

Funktioner

Enkel att underhålla



Jämn spridning av ljuset



Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. Philips LED-ljuskällor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 15 000 timmar (motsvarar 15 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva bry dig om underhåll och lampbyten.

Högt ljusflöde

Mycket vackert ljus med högt ljusflöde och en spridningsvinkel på 40° – den perfekta vinkeln för spotbelysning.

Integrerad LED-ljuskälla



En ljuskälla du kan lita på. Med integrerad LED-ljuskälla slipper du oroa dig över underhåll och lampbyte, samtidigt som du har den perfekta ljusmiljön i ditt hem.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Garage, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, SceneSwitch

Övriga egenskaper

- Ström: 150 mA

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,64 kg
- Total höjd: 70 mm
- Total längd: 298 mm
- Total bredd: 298 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 1800
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169308
- Nettovikt: 0,64 kg
- Bruttovikt: 0,91 kg
- Höjd: 33,6 cm
- Längd: 7,7 cm
- Bredd: 33,2 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.946

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com