

PHILIPS

Fit vägglampor 2 x

Vägglampor

2700 K

Vit

Dimbar; Vattentålig



34058/11/16



Känn dig fräschare i vackert och naturligt ljus

Installera Philips myBathroom Fit vägglampor vågrätt eller vertikalt, som du vill ha det. Den syntetiska ljusspridaren sprider ett vackert, varmvitt LED-ljus i badrummet. Kromdetaljerna ger rummet stil.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Varmvitt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper

- Vertikal och horisontell väggmontering möjlig

Gjord för badrummet

- IP44 - perfekt för badrummet
- Naturlig hudton i ljus av hög kvalitet

Funktioner

Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Äkta hudtoner




Den här Philips-badrumslampan reflekterar färger på ett naturligt och exakt sätt. Precis som solen.

LED-lampa av hög kvalitet




Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

Vertikal och horisontell



Den här lampan kan installeras vertikalt eller horisontellt, precis som du vill ha den.

IP44 – badrumssäker



Den här Philips-badrumslampan är särskilt konstruerad för fuktiga miljöer. Den testades noggrant för att garantera att den är vattenresistent. IP-klassen beskrivs av två siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot damm och den andra mot vatten. Den här badrumslampan har IP44: den är skyddad mot vattenstänk och är den vanligaste och bäst lämpade produkten för badrumsbruk.

Varmvitt ljus



Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsam atmosfär.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall
- Armaturhusets färg: Krom

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Passar perfekt för horisontell/vertikal montering: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum, Kök, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, Vattentätt

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 81 lm/W

Effekt

- Ingångsspänning: SELV

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,500 kg
- Höjd: 6,3 cm
- Längd: 33,3 cm
- Bredd: 6,4 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 400
- Ljuskälla: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: G
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 4.9
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Kod för kapslingsklass: IP44 | Kabelskyddad, stänksäker
- Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II
- Antal ljuskällor: 2

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718291455349
- Nettovikt: 0,5 kg
- Bruttovikt: 0,65 kg
- Höjd: 37,2 cm
- Längd: 10,5 cm
- Bredd: 10,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-05-09
Version: 0.629

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com