

# PHILIPS

Donegal infälld  
lampa


Infällda lampor

Ljuskälla medföljer inte

Chrome



50391/11/PN



## Skapa den rätta ljusstilen

Philips Donegal infälld spot är tillverkad av förstklassigt damm- och rostfritt material för enkelt underhåll. Välj din Philips GU10 LED-ljuskälla som passar stilen på din spot och säkerställ hög kvalitet och en ljuskälla med lång livslängd.

### Särskilda egenskaper

- Lampa medföljer inte
- Enkelt lampbyte

### Utformad för vardagsrum och sovrum

- Förstklassigt material
- Inget damm, ingen rost

# Funktioner

## Lampa medföljer inte

Armaturen levereras utan lampa så att du själv kan bestämma vilket ljusflöde som passar rummet och dig bäst. Välj en LED-ljuskälla från Philips för garanterat hög kvalitet och hållbart ljusflöde.

## Enkelt lampbyte

Den nya ringen som är enkel att använda gör det enkelt att installera GU10-lampor.

## Förstklassigt material

Den här infällda spotten är tillverkad av förstklassiga syntetiska material med överlägsen ytbehandling. Detta garanterar hållbarhet och beständighet mot högt ljusflöde.

## Inget damm, ingen rost

Det speciella damm- och rostfria ytmaterialet på den här infällda spotten minimerar dammsamling och säkerställer en lång livslängd för din produkt.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Chrome
- Material: Syntet

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Enkelt lampbyte: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Tillverkad enbart för LED: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Nej

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,112 kg
- Hålllängd: 7.0 cm
- Hållbredd: 7.0 cm
- Höjd: 4,2 cm
- Längd: 9 cm
- Infällningsdjup: 10 cm
- Bredd: 9 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 30 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: -
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Energiklass för medföljande ljuskälla: ljuskälla medföljer ej
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5.5 W
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II
- Antal ljuskällor: 1



Publiceringsdatum:  
2025-04-28  
Version: 0.1086

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)