

PHILIPS

Box tak-/
väggspotlight


Tak-/väggspotlights

2 200–2 700 K

Vit

Dimbar; WarmGlow

Material av hög kvalitet



50491/31/PO



Ju mer du dimrar, desto varmare blir ljuset

Anpassa rummets stämning efter aktiviteten. Med Philips WarmGlow LED-spotlights kan du smidigt dimra till rätt ljusstyrka – från funktionell belysning med mycket ljus till ett mysigt och välkomnande varmt sken. Ju mer du dimrar, desto varmare blir ljuset.

Smidig belysning som ger sinnesro

- En LED-lampa av hög kvalitet som samtidigt sparar energi
- Lampan har en livslängd för upp till 30 års användning
- Full ljusstyrka omedelbart när den tänds
- Högt ljusflöde – 500 lumen
- Utformad för att vara behaglig för ögonen
- Integrerad LED-ljuskälla
- 5 års garanti som ger sinnesro

Mångsidig belysning för dagens olika stunder

- Förändra atmosfären genom att justera med dimmern

Överlägsen design för ett optimalt ljusflöde

- Högkvalitativt material som håller länge
- Den perfekta ljuskäglan för accentbelysning
- Justerbart spothuvud för maximal flexibilitet

Funktioner

Energibesparande LED-lampa

LED-ljuskällor sparar upp till 80 % energi jämfört med en traditionell belysning med samma ljusflöde. När du köper en LED-ljuskälla från Philips börjar du spara pengar direkt. För varje ljuskälla du ersätter med en LED-ljuskälla kommer du att se omedelbara resultat i form av en lägre elräkning.

Livslängd på upp till 30 år

LED-lampor håller längre och du slipper hålla på och byta ljuskälla hela tiden. Detta minskar avfallet avsevärt och dessutom sparar du pengar på sikt.

Direkt ljusstyrka

Med Philips LED-spottar behöver du inte vänta. De ger full ljusstyrka direkt när de tänds. Det glödlampsliknande varmvita ljuset skapar en mysig och välkomnande atmosfär.

Högt ljusflöde – 500 lumen

Lys upp hemmet med ljus av hög kvalitet

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för lyst blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Integrerad LED-ljuskälla

Denna spot har en integrerad högkvalitativ LED-ljuskälla som ger ett optimalt ljusflöde.

5 års garanti

Alla våra spotlights är byggda för att hålla länge. De säljs med 5 års garanti så att du kan njuta av kvalitetsbelysning med lång hållbarhet varje dag.

WarmGlow dimbart ljus

Förändra rummets atmosfär efter aktiviteten. Med Philips WarmGlow LED-spottar kan du skapa den perfekta atmosfären genom att dimra belysningen. Dimra smidigt från 2700 K funktionellt ljus ned till 2200 K inbjudande varmt ljus för en mysig stämning. Ju mer du dimrar, desto varmare blir ljuset.

Material av hög kvalitet

Spotlighten är tillverkad i ett slitstarkt material av hög kvalitet med överlägset utförande. Det garanterar en stabil och stöttålig produkt som kommer att framhäva och lysa upp ditt hem i många år framöver.

Perfekt för accentbelysning

Den moderna LED-spotlighten har ett bredvinklat ljusflöde (40 grader) och passar som både accent- och allmänbelysning. Den är perfekt i köket, i vardagsrummet och över matbordet.

Spothuvud som är lätt att justera

Det justerbara spothuvudet har utformats så att ljuset kan riktas dit du mest behöver det.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 30 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2200–2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 111

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Vardagsrum, Kontor, Hall
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, WarmGlow

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,610 kg
- Total höjd: 100 mm
- Total längd: 103 mm
- Total bredd: 103 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 500
- Lamptechnologi: LED
- Ljusfärg: Mjukt vitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 4.5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164501
- Nettovikt: 0,61 kg
- Bruttovikt: 0,73 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 12,1 cm
- Bredd: 14,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-10
Version: 0.661

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com