


PHILIPS

Pongee tak-/
väggspotlight 2 x

Tak-/väggspotlights

Ljuskälla medföljer inte

Vit



50582/31/PN



Lev i nuet

Philips myLiving Contemporary är en serie spottar med eleganta silhuetter och högkvalitativt ljus som passar dagens trender och livsstilar.

Särskilda egenskaper

- Justerbart spothuvud
- Den perfekta ljuskäglan för accentbelysning

Utformad för hemmakontor

- Passar i alla rum
- Naturliga och bekanta former

Utformad för vardagsrum och sovrum

- Högkvalitativa material



Funktioner

Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

Perfekt för accentbelysning

Den perfekta ljuskällan för accentbelysning. Den här spotten från Philips har den perfekta ljuskägglan för accentbelysning (lampa med GU10-sockel ingår ej). Med spottar kan du framhäva alla typer av detaljer och inslag i ditt hem.

Passar i alla rum

Den här Philips-spotten är funktionell men ändå elegant, och skänker en dekorativ touch åt alla typer av rum.

Naturliga och bekanta former

Mjuka övergångar och svängda former definierar det tidlösa utseendet hos Philips myLiving-spot. Spottarna är praktiska, eleganta och diskreta och passar perfekt i modern heminredning.

Högkvalitativa material

Den här lampan är tillverkad i lager av material med mönster av hög kvalitet och överlägsen finish. Det garanterar en stabil och hållbar produkt som kommer att förbättra ditt hem i många år framöver.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Justerbar – höj och sänk
- click!FIX-montering: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Kontor, Hall
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,670 kg
- Total höjd: 82 mm
- Total längd: 240 mm
- Total bredd: 122 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: No bulb included
- Lamptechnologi: LED
- Nätström: AC 220–240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5.5W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5,5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 2

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164792
- Nettovikt: 0,67 kg
- Bruttovikt: 0,88 kg
- Höjd: 11,7 cm
- Längd: 11,5 cm
- Bredd: 33,4 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.758

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com