

PHILIPS

Runner tak-/
väggspotlight 2 x

Tak-/väggspotlights

Ljuskälla medföljer inte

Vit



53092/31/12



Spotlampa av hög kvalitet utan ljuskälla

Denna dubbelspot i industristil är liten, slimmad och enkel, och passar perfekt i moderna rum. Det vita aluminiumhöljet kompletterar ljuskällan felfritt. En enastående dekorativ produkt med en roterande ljuskälla.

Överlägsen design för ett optimalt ljusflöde

- Justerbart spothuvud för maximal flexibilitet

Funktioner

Spothuvud som är lätt att justera

Det justerbara spothuvudet har utformats så att ljuset kan riktas dit du mest behöver det.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Nej

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall
- Armaturhusets färg: Vit

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ja
- Riktat ljus: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Montera produkten på en armlängds avstånd: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,825 kg
- Höjd: 10,9 cm
- Längd: 30,5 cm
- Bredd: 9,0 cm
- Total höjd: 109 mm
- Total längd: 305 mm
- Total bredd: 90 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: No bulb included
- Lamptechnologi: LED
- Nätström: AC 220–240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A++ till E
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 20W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 20
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad
- Antal ljuskällor: 2
- Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718291487944
- Nettovikt: 0,83 kg
- Bruttovikt: 0,95 kg
- Höjd: 31,6 cm
- Längd: 10,2 cm
- Bredd: 10,9 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-27
Version: 0.530

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com