

PHILIPS

Clockwork tak-/
väggspotlight 2 x

Tak-/väggspotlights

2700 K

Vit

Dimbar

Enkel att installera med ClickFix



53172/31/16



Smidig ljusreglering från ljusstarkt till mjukt ljus

Ibland vill man anpassa belysningsstämningen efter det man håller på med för stunden. Med Philips dimringsbara LED-spotar kan du smidigt dimra ljuset till rätt nivå – från ljusstarkt för vardagssysslorna till ett mjukt ljus för avslappning.

Smidig belysning som ger sinnesro

- ClickFix för enkel installation
- En LED-lampa av hög kvalitet som samtidigt sparar energi
- Lampan har en livslängd för upp till 30 års användning
- Full ljusstyrka omedelbart när den tänds
- Høgt ljusflöde – 1000 lumen
- Utformad för att vara behaglig för ögonen
- Integrerad LED-ljuskälla
- 5 års garanti som ger sinnesro

Mångsidig belysning för dagens olika stunder

- Jämn dimring från 100 % ljus ner till 10 % mjukt ljus

Överlägsen design för ett optimalt ljusflöde

- Høgkvalitativt material som håller länge
- Justerbart spothuvud för maximal flexibilitet
- Den perfekta ljuskäglan för accentbelysning

Funktioner

ClickFix för enkel installation



Installera din spot smidigt och enkelt på egen hand tack vara ClickFix. Montera fästet i taket, anslut kablarna och klicka sedan fast lampan i ett enda steg.

Energibesparande LED-lampa

LED-ljuskällor sparar upp till 80 % energi jämfört med en traditionell belysning med samma ljusflöde. När du köper en LED-ljuskälla från Philips börjar du spara pengar direkt. För varje ljuskälla du ersätter med en LED-ljuskälla kommer du att se omedelbara resultat i form av en lägre elräkning.

Livslängd på upp till 30 år

LED-lampor håller längre och du slipper hålla på och byta ljuskälla hela tiden. Detta minskar avfallet avsevärt och dessutom sparar du pengar på sikt.

Direkt ljusstyrka

Med Philips LED-spottar behöver du inte vänta. De ger full ljusstyrka direkt när de tänds. Det glödlampsliknande varmvita ljuset skapar en mysig och välkomnande atmosfär.

Högt ljusflöde – 1000 lumen

Lys upp hemmet med ljus av hög kvalitet

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Integrerad LED-ljuskälla

Denna spot har en integrerad högkvalitativ LED-ljuskälla som ger ett optimalt ljusflöde.

5 års garanti

Alla våra spotlights är byggda för att hålla länge. De säljs med 5 års garanti så att du kan njuta av kvalitetsbelysning med lång hållbarhet varje dag.

Jämn och djup ljusreglering

Anpassa stämningen i rummet efter det du håller på med. Med Philips dimbara LED-spottar kan du enkelt justera ljusstyrkan med dimmern. Dimra smidigt från 100 % ljusstyrka för vardagssysslorna ner till 10 % mjukt ljus för avslappning.

Material av hög kvalitet

Spotlighten är tillverkad i ett slitstarkt material av hög kvalitet med överlägset utförande. Det garanterar en stabil och stöttålig produkt som kommer att framhäva och lysa upp ditt hem i många år framöver.

Spothuvud som är lätt att justera

Det justerbara spothuvudet har utformats så att ljuset kan riktas dit du mest behöver det.

Perfekt för accentbelysning

Den moderna LED-spotlighten har ett bredvinklat ljusflöde (40 grader) och passar som både accent- och allmänbelysning. Den är perfekt i köket, i vardagsrummet och över matbordet.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 30 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Justerbart spothuvud: Ja
- click!FIX-montering: Ja
- Riktat ljus: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 111 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,690 kg
- Höjd: 9,0 cm
- Längd: 25,5 cm
- Bredd: 9,3 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 1000
- Ljuskälla: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 11.5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 2

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718291488156
- Nettovikt: 0,69 kg
- Bruttovikt: 0,84 kg
- Höjd: 29,8 cm
- Längd: 11,3 cm
- Bredd: 11,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-05-22
Version: 0.358

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com