

PHILIPS

Star tak-/
väggspotlight

Tak-/väggspotlights

2700 K

Aluminium

Dimbar



56240/48/16



Inred hemmet med ljus

Philips myLiving Star LED-väggspot är tidlöst elegant med kromade ben och grått hölje. Med den senaste LED-teknologin ger den här energibesparande spoten mängder av varmvitt ljus som lyser upp rummet med stil.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livslängd på upp till 15 år
- Varmvitt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper

- Justerbart spothuvud

Funktioner

Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet



Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. Philips LED-ljuskällor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 15 000 timmar (motsvarar 15 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva bry dig om underhåll och lampbyten.

Varmvitt ljus



Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsamt atmosfär.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Aluminium
- Material: Metall

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 30 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Riktat ljus: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 111 lm/W

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Kök, Kontor, Hall
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,275 kg
- Total höjd: 82 mm
- Total längd: 118 mm
- Total bredd: 60 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 500
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 6.5
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.1570

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com