

# PHILIPS

Enif infälld lampa

Infällda lampor

Ljuskälla medföljer inte

Vit



59240/31/E7



## Med betoning på stil

Den här spotlampan från Philips är praktisk i hemmet. Kombinera den med en LED-ljuskälla med GU10-sockel från Philips så får du högkvalitativ belysning som räcker i många år.

### Särskilda egenskaper

- Justerbart spothuvud
- Lampa medföljer inte

# Funktioner

## Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

## Lampa medföljer inte

Armaturen levereras utan lampa så att du själv kan bestämma vilket ljusflöde som passar rummet och dig bäst. Välj en LED-ljuskälla från Philips för garanterat hög kvalitet och hållbart ljusflöde.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 30 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Nej
- Montera produkten på en armlängds avstånd: Ja

## Ljusegenskaper

- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 106 lm/W

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Nej

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,080 kg
- Infällningsdjup: 100 mm
- Total höjd: 100 mm
- Total längd: 90 mm
- Total bredd: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.5 cm x 7.5 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: NA
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: ljuskälla medföljer ej
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 50
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Antal ljuskällor: 1

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696133361
- Nettovikt: 0,08 kg
- Bruttovikt: 0,19 kg
- Höjd: 14,5 cm
- Längd: 4 cm
- Bredd: 9,5 cm



Publiceringsdatum:  
2025-09-03  
Version: 0.471

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)