

PHILIPS

Belysning för montering
under köksskåp

Linea


LINEAR LED 2 700 K

vit

LED



85086/31/16



Inred hemmet med ljus

Spara upp till 80 % energi med Philips LED Linear-lysrörslampa. Dess integrerade LED tillhandahåller högkvalitativt varmvitt ljus som är perfekt för allmän belysning. Modulsystemet gör det enkelt att ansluta flera lysrörslampor till varandra.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livstid, upp till 20 år
- Varmvitt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper

- Kan anslutas till produkter från samma familj
- Produkt med strömbrytare

Funktioner

Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet




LED-ljuskällan som levereras med den här armaturen, är en unikt utvecklad lösning av Philips. Från och med det ögonblick den tänds ger den optimalt ljusflöde och framhäver livliga färger i hemmet.

Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. De integrerade LED-ljuskällorna som används i den här Philips LED-lampan, varar upp till 20 000 timmar (motsvarar 20 år, baserat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva oroa dig för underhåll och lampbyten.

Varmvitt ljus



Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsam atmosfär.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Anslutningsbar produkt



Den här produkten kan anslutas till en liknande produkt eller en annan produkt från samma familj.

Produkt med strömbrytare



Eftersom knappen är diskret integrerad på lampan kan du enkelt tända och släcka den.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: White
- Material: Syntet

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 20 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Produkt med strömbrytare: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell
- Stil: Contemporary
- Typ: Belysning under skåp
- EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,143 kg
- Höjd: 3,6 cm
- Längd: 54,8 cm
- Bredd: 2,5 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 80
- Totalt ljusflöde för armatur: 800 lm
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 9 W
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696127506
- Nettovikt: 0,14 kg
- Bruttovikt: 0,33 kg
- Höjd: 584 mm
- Längd: 31 mm
- Bredd: 73 mm



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.1228

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com