

PHILIPS

Ljuskälla


Speciallampor

15 W

E14-sockel

Ugn

Klar



8711500037114



Apparatljuskälla för särskilda ändamål

Philips ugnslampor kan användas i ugnar, grillugnar och liknande med hög drifttemperatur. Finns för specifika ugnsmaturer monterade i olika positioner såsom downlights, sidoljus eller bakgrundsbelysning.

Belysning för särskilda ändamål

- För särskilda ändamål
- För användning i ugnar

Funktioner

För särskilda ändamål



Philips standardlampor för särskilda ändamål är framtagna för att användas

på ett visst sätt. För vanlig belysning i hemmet erbjuder Philips halogenlampor, energisparande lampor och LED-lampor.

För användning i ugnar



Denna apparatljuskälla från Philips är särskilt utformad för användning i ugnar och tål hög värme upp till 300 grader Celsius.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Form: Användning
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E14
- Teknik: Glödlampa
- Dimbar: Ja
- Ljuskällans ytbehandling: Klar

Storlek

- Diameter: 22 mm
- Höjd: 49 mm
- Bredd: 22 mm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 1 år
- Bibehållet ljusflöde: 0,8
- Antal tändcykler: 4 000
- Nominell livslängd: 1 000 h

Ljusegenskaper

- Användning: Särskild applikation
- Färgåtergivningsindex: 100
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljuskategori: Varmvitt
- Nominellt ljusflöde: 85 lm
- Tändtid: 0 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt s
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700 K
- Ljusflöde: 85 lm

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 1

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 1
- Spänning: 230-240 V
- Wattstyrka: 15,4 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G
- Effektförbrukning: 15,4 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 16

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 1 000 h
- Specifierat ljusflöde: 85 lm
- Specifierad effekt: 15,4 W

Tekniska specifikationer

- Livslängd för lampor: 1 000 h
- Form: Användning
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,411
- Kromaticitetskoordinat X: 0,46
- EPREL-registreringsnummer: 423227
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Ja
- Sockel: E14

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514334533
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,01 kg
- Höjd: 12,8 cm
- Längd: 2,5 cm
- Bredd: 6,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-05-24
Version: 0.699

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com